

10m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Produkt-ID: DVIDDMM10M



Das 10 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM10M ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet 10 Meter Kabellänge, sodass es hervorragend für längere Verbindungen zwischen Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor geeignet ist.

Das 10 m lange digitale DVI-D-Monitorkabel unterstützt Auflösungen von bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten von bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Dual Link-Display oder -Projektor an

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s
- Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Anzahl von Ferrit-Kernen	2
Industrienormen	DVI DDWG Standard

Steckverbinder

Steckverbinder A	DVI-D (25-polig)
Steckverbinder B	DVI-D (25-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	32.8 ft [10 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [8.6 mm]
Produktlänge	32.8 ft [10 m]
Produktgewicht	32.5 oz [920 g]



Verpackungs-
formationen

Paketmenge	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	33.2 oz [940 g]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten	10m DVI-D Dual Link Digital Video-Monitorkabel – Stecker/Stecker
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

