

DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F

ID prodotto: DP2HDMIADAP



L'adattatore DisplayPort® a HDMI® di StarTech.com offre un connettore maschio DisplayPort e un connettore femmina HDMI per mantenere il display HDMI esistente e sfruttare una scheda video/sorgente DisplayPort.

Grazie al supporto di risoluzioni del display fino a 1920x1200 (computer)/1080p (HDTV) questa soluzione economica mantiene le eccezionali prestazioni grafiche offerte da DisplayPort ed elimina i costi di aggiornamento del display HDMI a un display con DisplayPort integrato.

DP2HDMIADAP è un cavo adattatore passivo che necessita di una porta DP++ (DisplayPort++); ciò significa che anche i segnali DVI e HDMI possono essere trasmessi attraverso la porta.

L'adattatore consente il pass-through audio se supportato dalla sorgente video. Controllare il manuale della sorgente video per confermare il supporto.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- L'adattatore DisplayPort® a HDMI® offre connessioni semplici e senza inconvenienti a qualsiasi display HDMI

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni per PC fino a 1920x1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080p
- Adattatore di facile utilizzo, non richiede software

Prominence

Norme di garanzia	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com DisplayPort to HDMI Adapter - DP 1.2 to HDMI Video Converter

Hardware

Active or Passive Adapter	Passivo
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Specifiche audio	Audio surround 5.1

Connettore/i

Connettore A	DisplayPort (20 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)
-----------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Umidità 65% ± 10% di umidità relativa

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	2.2 in [55 mm]
Larghezza prodotto	0.7 in [18 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [9 mm]
Peso prodotto	0.6 oz [16 g]

Informazioni
confezione

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	0.4 in [11 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.6 oz [18 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore DisplayPort a HDMI
-----------------------------	-------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

