

## DisplayPort till HDMI-videoadapter - M/F

Produkt ID: DP2HDMIADAP



DP2HDMIADAP DisplayPort® till HDMI® adaptern har en hankontakt för DisplayPort och en honkontakt för HDMI vilket gör det möjligt för dig att behålla befintlig HDMI-skärm samtidigt som du använder en DisplayPort videokort/-källa.

Den här kostnadseffektiva lösningen har kvar samma otroliga grafiska prestandan som DisplayPort ger. Den stödjer upplösningar på upp till 1920 x 1200 (dator)/1080p (HDTV). Med den behöver du inte uppgradera din HDMI-kompatibla skärm till en skärm med inbyggt stöd för DisplayPort.

DP2HDMIADAP är en passiv adapter som kräver en DP++ port (DisplayPort++). Det betyder att DVI- och HDMI-signaler kan gå igenom porten.

Adaptern tillåter genomströmning av audio om det stöds av videokällan. Se videokällans manual för att se om det stöds.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- DisplayPort® till HDMI®-adaptern gör det möjligt att ansluta till vilken HDMI-skärm som helst utan några problem

### Funktioner



- Adaptern är enkel att använda och kräver ingen programvara
- Stödjer PC-bildupplösningar på upp till 1920 x 1200 och bildupplösning på HDTV är upp till 1080p

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	HDMI - 1.4
Audio	Ja

---

#### Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Audio-specifikationer	5.1 surroundljud

---

#### Kontakt(er)

Connector A	DisplayPort (20-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	DP++ port (DisplayPort ++) krävs på videokort eller videokälla (genomströmning av DVI och HDMI måste stödas)
-----------------------	--

---

#### Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	65% ±10%RH

---

#### Utseende

Färg	Svart
------	-------

Produktlängd	2.2 in [55 mm]
Produktbredd	0.7 in [18 mm]
Produkthöjd	0.4 in [9 mm]
Produktvikt	0.6 oz [16 g]

---

Förpackning

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	0.4 in [11 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.6 oz [18 g]

---

Vad det är i  
lådan

Ingår i paketet	DisplayPort till HDMI-adapter
-----------------	-------------------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

