

Cable de 0,3m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

ID del Producto: DVIDDMM1



El cable DVI-D de doble enlace (30 cm), modelo DVIDDMM1, incluye dos conectores macho DVI (25 pines) y ofrece una conexión fiable y totalmente digital entre un ordenador de sobremesa o portátil y un monitor o proyector DVI-D.

El cable DVI-D para monitor digital, de 30 cm, soporta resoluciones de hasta 2560x1600, así como tasas de transmisión de hasta 9,9 Gbits/segundo, además de ser totalmente compatible con las normas para DVI DDWG.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un ordenador de sobremesa o portátil a una pantalla o un proyector DVI-D de doble enlace

Características

- Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
- Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo

- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Estándares Industriales	DVI DDWG Standard

Conector(es)

Conector A	1 - DVI-D (25 pines)
Conector B	1 - DVI-D (25 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	0 a 95%

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	1.0 ft [0.3 m]
Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]

Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	3.2 oz [91.5 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 oz [108.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable para Monitor DVI-D de Doble Enlace 30cm - M/M
---------------------	---------------------------------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.