

## DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 1 m - 4K

Produkt ID: DP2HDMM1MB



Denna DisplayPort™ till HDMI®-kabeladapter på 1 m låter dig ansluta din DisplayPort-utrustade Ultrabook™, bärbara dator eller stationära dator till en HDMI-TV, -skärm eller -projektor utan att några extra adaptrar eller kablar behövs. Den passiva adaptern stöder videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K.

Denna kabeladapter garanterar att du kan bibehålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än 1080p, när du konverterar DisplayPort till HDMI. Adapter är dessutom bakåtkompatibel med skärmar och videokällor med lägre upplösning. Med stödet för HD-upplösningar på 1080p och 720p kan du vara säker på att din befintliga 4K video-utrustning även räcker i framtiden.

För den enklaste och diskretaste installationen ansluter denna DP till HDMI-adapter direkt från din DisplayPort-videokälla till HDMI-porten på din skärm. Den behöver inte en strömkälla till skillnad från vissa konverterardonglar som behöver aktiv ström och separata otympliga videokablar.

Med en längd på 1 m ger denna kabeladapter en kompakt anslutning som eliminerar överflödighet för att garantera en städad och professionell installation. För längre installationer har vi dessutom en DP till HDMI-kabel på 2 m (DP2HDMM2MB), så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

DP2HDMM1MB täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut en DisplayPort-dator till en HDMI-skärm på arbetsstationen eller skrivbordet i klassrummet

- Använd i ditt styrelserum eller på dina arbetsstationer på kontoret för installationer som kräver en kabel på 1 m
- Installera på din arbetsstation i hemmet för att göra din DisplayPort-dator kompatibel med din HDMI-skärm
- Anslut din DP-videokälla till en 4K HDMI-skärm

## Funktioner

- Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K vid 30 Hz
- Minska trasslet med en kompakt kabeladapter på 1 m
- Slipp problemen med konverterare som behöver extra kablar och strömadaptrar med hjälp av denna plug-and-play-kabeladapter
- Stöder HDMI 4K @ 30 Hz
- Plug-and-play-installation

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
Portar	1
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industristandarder	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

---

### Prestanda

Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
----------------------------	-----------------



Stödda upplösningar	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
Medeltid mellan fel (MTBF)	2,183,131 timmar

---

#### Kontakt(er)

Connector A	DisplayPort (20-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	10%-85%

---

#### Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	0.8 in [21.0 mm]
Produkthöjd	0.5 in [12.0 mm]
Produktvikt	1.8 oz [49.6 g]

---

#### Förpackning

Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]



Fraktvikt (förpackning) 2.1 oz [60.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

DP till HDMI-kabeladapter

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

