

## 2 m DVI-D Dual Link-kabel – M/M

Productcode: DVIDDMM2M



De DVIDDMM2M 2 m lange DVI-D Dual Link-kabel heeft 2 mannelijke DVI (25-polige) connectors en biedt een betrouwbaar, puur digitale verbinding tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherm of -projector.

De 2 m lange DVI-D digitale beeldschermkabel ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en transmissiesnelheden tot 9,9 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige digitale videokabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Dual Link-scherm of -projector

### Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

---

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	24
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Aantal ferrieten	2
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

---

Connector(en)

Connector A	DVI-D (25-polig)
Connector B	DVI-D (25-polig)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [8.6 mm]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	1.6 in [39.6 mm]
Hoogte product	0.6 in [16 mm]
Gewicht product	10.6 oz [300.0 g]



---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.9 oz [308.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2m DVI-D Dual-Link Digitale Video Monitorkabel - M/M
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

