

Cavo per monitor DVI-D Dual Link 5 m - M/M

ID prodotto: DVIDDMM5M



Il cavo DVI-D Dual Link DVIDDMM5M da 5 m presenta 2 connettori maschi DVI (da 25 pin) e offre una lunghezza di 5 m che lo rende ideale per collegamenti di maggiore lunghezza tra il computer desktop o laptop e un monitor o proiettore DVI-D.

Il cavo per monitor digitale DVI-D da 5 m supporta risoluzioni fino a 2560x1600 e velocità di trasmissione fino a 9,9 Gbits/sec ed è interamente conforme agli standard DDWG DVI.

Progettato e realizzato per la massima durabilità, questo cavo video digitale di alta qualità è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di collegare il computer desktop o laptop a un display o proiettore DVI-D Dual Link

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
- Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

- Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
- Conforme agli standard DDWG DVI

Hardware

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia | Lifetime |
| Numero di conduttori | 24 |
| Placcatura connettori | Nichel |
| Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia |
| Classe di resistenza al fuoco | Classe CMG (uso generale) |
| Numero di ferriti | 2 |
| Standard del settore | DVI DDWG Standard |

Connettore/i

| | |
|--------------|----------------|
| Connettore A | DVI-D (25 pin) |
| Connettore B | DVI-D (25 pin) |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|-----------------|
| Colore | Nero |
| Stile connettori | Dritto |
| Diametro filo | 28 AWG |
| Lunghezza cavo | 16.4 ft [5 m] |
| OD cavo | 0.3 in [8.6 mm] |
| Lunghezza prodotto | 16.4 ft [5.0 m] |
| Larghezza prodotto | 0.0 in [0.0 mm] |
| Altezza prodotto | 0.0 in [0.0 mm] |



Peso prodotto 18.0 oz [510.0 g]

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Package Length | 13.0 in [33.0 cm] |
| Package Width | 10.0 in [25.5 cm] |
| Package Height | 1.5 in [38.0 mm] |
| Peso spedizione (confezione) | 18.4 oz [520.0 g] |

Contenuto della
confezione

| | |
|-----------------------------|---|
| Incluso nella confezione | Cavo per monitor DVI-D Dual Link video digitale (5m) - M/M |
|-----------------------------|---|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

