

## Cable de 1.8m DVI-D de Doble Enlace - Macho a Macho

ID del Producto: DVIDDMM6



El cable DVI-D de doble enlace (1.8 m), modelo DVIDDMM6, incluye dos conectores macho DVI (25 pines) y ofrece una conexión confiable y totalmente digital entre una computadora o laptop y un monitor o proyector DVI-D.

El cable DVI-D para monitor digital, de 1.8 m, soporta resoluciones de hasta 2560x1600, así como tasas de transmisión de hasta 9.9 Gbits/segundo, además de ser totalmente compatible con las normas para DVI DDWG.

Diseñado y fabricado para su máxima durabilidad, este cable de video digital de alta calidad está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Conexión de un ordenador de sobremesa o portátil a una pantalla o un proyector DVI-D de doble enlace

### Características

- Soporta resoluciones de hasta 2560x1600
- Tasa de transmisión digital a alta velocidad, hasta 9.9 Gbits/segundo
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI

- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta hot plugging de dispositivos de video DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

---

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Estándares Industriales	DVI DDWG Standard

---

Rendimiento

Especificaciones Generales	Índice de inserción: 3000
----------------------------	---------------------------

---

Conector(es)

Conector A	DVI-D (25 pines)
Conector B	DVI-D (25 pines)

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 50 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70 °C
Humedad	0 a 95%

---

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.6 in [40.0 mm]



Altura del Producto 0.6 in [16.0 mm]

Peso del Producto 9.7 oz [274.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja 0.9 in [22.5 mm]

Ancho de la Caja 0.8 in [20.0 mm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 10.0 oz [284.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Cable de 1,8m DVI-D de Doble Enlace

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

