

Cable de 1m DVI-D de Enlace Simple Monoenlace - Macho a Macho - Negro - 1920x1200

ID del Producto: DVIDSMM1M



El cable DVI-D monoenlace (Single Link), modelo DVIDSMM1M, incluye dos conectores macho DVI (19 pines) y ofrece una conexión fiable y totalmente digital entre un ordenador de sobremesa o portátil y un monitor o proyector DVI-D.

El cable DVI-D macho a macho de 1 metro soporta resoluciones de hasta 1920x1200, así como tasas de transmisión de hasta 4,95 Gbits/seg., además de ser totalmente compatible con las normas para DVI DDWG.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su ordenador de sobremesa o portátil a una pantalla o un proyector DVI-D monoenlace

Características

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/seg

- Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
-
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Ferritkern elimineert EMI-interferentie
- Magnetkärna eliminera elektromagnetisk interferens
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta la conexión en caliente (hot plugging) de dispositivos de vídeo DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Cantidad de Ferritas	2
Estándares Industriales	DVI DDWG Standard

Conector(es)

Conector A	1 - DVI-D (19 pines)
Conector B	1 - DVI-D (19 pines)

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	39.4 in [100.0 cm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	6.2 oz [175.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.6 oz [186.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable DVI-D Monoenlace de 1m - M/M
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.