

## Cable de 2m DVI-D de Enlace Simple - Macho a Macho

ID del Producto: DVIDSMM2M



El cable DVI-D de un solo enlace, modelo DVIDSMM2M, incluye dos conectores macho DVI (19 pines) y ofrece una conexión fiable y totalmente digital entre un computador de escritorio o portátil y un monitor o proyector DVI-D.

El cable DVI-D macho a macho de 2 metros soporta resoluciones de hasta 1920x1200, así como tasas de transmisión de hasta 4,95 Gbits/seg., además de ser totalmente compatible con las normas para DVI DDWG.

Diseñado y fabricado para su máxima durabilidad, este cable de vídeo digital de alta calidad está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad







## **Aplicaciones**

• Conecte su ordenador de sobremesa o portátil a una pantalla o un proyector DVI-D de un solo enlace

## Características

• Soporta resoluciones de hasta 1920x1200



- Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/seg
- Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche

•

- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta la conexión en caliente (hot plugging) de dispositivos de vídeo DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Revestimiento del Conector	Níquel
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
	Cantidad de Ferritas	2
	Estándares Industriales	DVI DDWG Standard
Conector(es)		
	Conector A	1 - DVI-D (19 pines)
	Conector B	1 - DVI-D (19 pines)

Características Físicas



Color Negro

Estilo de Conector Recto

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto 6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto 0.2 in [0.5 cm]

Altura del Producto 0.2 in [0.5 cm]

Peso del Producto 8.1 oz [230.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja 7.7 in [19.6 cm]

Altura de la Caja 1.9 in [4.9 cm]

Peso (de la Caja) del 4.5 oz [128.0 g] Envío

Contenido de la Caja

Individa o

Incluido en la Caja 1 - Cable DVI-D de un solo enlace (2 m) - M/M

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

<sup>\*</sup> La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.