

## DisplayPort naar HDMI actieve video- en audio adapter / converter - DP naar HDMI - 1920x1200

Productcode: DP2HDS



De DP2HDS adapter zet DisplayPort om naar HDMI met audio doorvoer ondersteuning, waardoor u een desktop- of laptopcomputer uitgerust met een DisplayPort A/V-uitgang kunt aansluiten op een HDMI®-monitor, -projector of -beeldscherm.

In tegenstelling tot een passieve adapter zet de DP2HDS actief single mode en dual mode DisplayPort-uitgangssignalen om, wat ideaal is voor grafische kaarten die geen dual mode/multi-mode (DP++) signalen verzenden, zoals ATI™ Eyefinity-kaarten.

Gedekt door 3 jaar garantie van StarTech.com en gratis levenslange technische ondersteuning.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
- Ideaal voor het gebruik van uw HDMI®-monitor als secundair beeldscherm
- Gebruik een bestaande HDMI®-monitor nu met een nieuwe DisplayPort®-computer of andere videobron
- Voor gebruik met grafische kaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven

#### Eigenschappen

- Vergrendelbare DisplayPort-connector
- Voldoet aan de DisplayPort 1.1a-specificaties
- Ondersteund op elk HDMI®-beeldscherm inclusief tv's en Apple Cinema Display HD
- Ondersteunt HDCP 1.3
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Werkt met videokaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven
- 5.1 Surround Sound audiodoorvoer

---

#### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industriestandaarden	HDCP DisplayPort 1.1a

---

#### Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	5.1 Surround-geluid

---

#### Connector(en)

Connector A	DisplayPort (20-polig)
-------------	------------------------



Connector B                      HDMI (19-polig)

---

**Gebruiksomgeving**

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

---

**Fysieke eigenschappen**

Kleur	Zwart
Lengte product	8.3 in [21 cm]
Breedte product	1.8 in [45 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	1.2 oz [35 g]

---

**Verpakkingsinformatie**

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 oz [45 g]

---

**Wat wordt er meegeleverd**

Meegeleverd	DisplayPort® naar HDMI® Actieve Adapter
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

