

DisplayPort naar HDMI actieve video- en audio adapter / converter - DP naar HDMI - 1920x1200 - wit

Productcode: DP2HDSW



De DP2HDSW actieve DisplayPort naar HDMI adapter beschikt over audio doorvoer ondersteuning, waardoor u zowel de audio- als video-output van een met DisplayPort uitgeruste desktop- of laptopcomputer op een HDMI-monitor, -projector of -scherm kunt aansluiten.

In tegenstelling tot een passieve adapter zet de DP2HDS actief single mode en dual mode DisplayPort-uitgangssignalen om, wat ideaal is voor grafische kaarten die geen dual mode/multi-mode (DP++) signalen verzenden, zoals ATI™ Eyefinity-kaarten.

Deze actieve DP naar HDMI adapter is compatibel met Intel® Thunderbolt™, wanneer de adapter via een Thunderbolt™ I/O-poort rechtstreeks op een ondersteunende DisplayPort wordt aangesloten.

Gedekt door een StarTech.com 3 jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik een bestaande HDMI-monitor of -projector eens voor een nieuwe, met DisplayPort uitgeruste computer of als een secundair scherm
- Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

Eigenschappen

- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 (WUXGA)
- Vastklikkende DisplayPort-connectorpoort
- Voldoet aan DisplayPort 1.1a, HDCP 1.3
- Werkt met videokaarten die geen DP++ (multi-mode)-signalen kunnen uitgeven
- 5.1 Surround Sound audiodoorvoer

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industriestandaarden	HDCP DisplayPort 1.1a

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	5.1 Surround-geluid

Connector(en)

Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
-------------	----------------------------

Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	
Kleur	Wit
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	7.9 in [20 cm]
Breedte product	1.6 in [4 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	1.1 oz [29.8 g]
Verpakkingsinformatie	
Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.4 in [24 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.1 lb [0.0 kg]
Wat wordt er meegeleverd	
Meegeleverd	1 - DisplayPort® naar HDMI® Actieve Adapter
Garantiebepalingen	
Warranty	3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.