Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

ID prodotto: DP2HDVGA

Questo adattatore da viaggio DisplayPort a HDMI + VGA consente di collegare un computer Ultrabook™ o laptop dotato di DP a qualsiasi display VGA o HDMI®.

Perché portare con sé diversi adattatori quando ne basta uno solo? Grazie a questo unico adattatore DisplayPort a VGA e HDMI si può essere certi che il computer utilizzato possa interfacciarsi con il moderno computer della sala riunioni o dell'aula. È la soluzione plug-and-play ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) da ufficio.

Inoltre, poiché il convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in HDMI o VGA, senza rinunciare alla qualità video.

L'adattatore A/V da viaggio massimizza la portabilità grazie al design compatto e leggero. Questa pratica struttura assicura che l'adattatore sia portatile come un computer laptop e che si adatti facilmente all'interno della borsa del laptop o di un contenitore per il trasporto ed elimina la necessità di portare con sé più di un adattatore.

Grazie a questo adattatore è possibile entrare in qualsiasi sala riunioni pronti per la propria presentazione, facendo un'ottima prima impressione ed evitando l'imbarazzo di dover cercare nella propria borsa il connettore giusto. Inoltre, il convertitore 2 in 1 si installa facilmente perché non richiede software o driver.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display

• Permette di collegare il laptop/Ultrabook BYOD a un display HDMI o VGA disponibile sul luogo di lavoro

• Permette di collegare un display VGA o HDMI a un laptop DisplayPort da utilizzare come monitor secondario

Caratteristiche

• L'adattatore 2 in 1 consente di collegare un computer dotato di DP a qualsiasi display HDMI o VGA usando un singolo adattatore

• Consente di massimizzare la portabilità grazie all'adattatore compatto e leggero, facile da trasportare nella borsa del laptop

• Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p

• Installazione Plug-and-Play

• Non richiede un adattatore di alimentazione.

Hardware		
	Norme di garanzia	3 Years
	Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
	Uscita AV	HDMI - 1.4
		VGA
	Audio	Sì
Prestazioni		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Risoluzioni analogiche	1920x1200/1080p

	massime	
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200/1080p
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	Audio surround 5.1 (in base alla sorgente e destinazione video)
	MTBF	1,097,978 ore
Connettore/i		
	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Note/requisiti speciali		
	Nota	La porta HDMI è una porta di tipo passivo. La porta VGA è una porta di tipo attivo. Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10~85% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza del cavo	5.9 in [15 cm]
	Lunghezza prodotto	7.5 in [19.0 cm]
	Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]

	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	1.3 oz [37.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	4.1 in [10.5 cm]
	Package Width	7.9 in [20.1 cm]
	Package Height	0.7 in [1.7 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [46.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore DisplayPort™ a HDMI®/VGA
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.