

DVI-D naar 2x DVI-D digitale video splitter kabel - 30 cm - M/F

Productcode: DVISPL1DD



Met de DVISPL1DD 30 cm lange DVI-D splitterkabel kunt u twee DVI-D-monitoren/schermen of projectoren op één DVI-D digitale video-uitgangspoort van uw computer aansluiten.

De DVISPL1DD, die wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, is een betrouwbare en voordelige oplossing voor configuraties met twee DVI-schermen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Zendt tegelijkertijd één DVI digitaal videosignaal naar twee DVI-D schermen
- Ideaal voor lcd-tv, lcd-projectors, plasma tv, hdtv en dvd-spelers en aansluitkasten

Eigenschappen

- **DVI-SPLITTER VOOR GESPIEGELD BEELD:** Bekijk twee identieke DVI-D (24-polig) beelden vanaf één DVI-D (24-polige) bron met deze 30 cm DVI-D naar 2x DVI-D (DVI-Digital) splitter. DVI-analoge signalen worden niet ondersteund
- **PRESTATIES EN BETROUWBAARHEID:** Deze DVI-D (M) naar 2x DVI-D (F) splitter heeft een vaste 30cm kabel om de DVI-Digital bronconnector te ontlasten. Wij adviseren StarTech.com DVI-D kabels (DVIDDMM2M) voor hoge prestaties en betrouwbare signalen
- **FULL HD SPLITTER:** Met deze DVI-D Y-kabel wordt hetzelfde beeld op 2 schermen weergegeven;

uitbreiding van het scherm wordt niet ondersteund; dit is een passieve adapter en gebruik met resoluties hoger dan 1920x1200 wordt afgeraden

- STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals; deze DVI-splitterkabel heeft levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale digitale resoluties	2560 × 1600 @ 60Hz
------------------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	DVI-D (25-polig)
Connector B	DVI-D (25-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Dit product splitst uw videosignaal naar twee identieke beelden in dezelfde resolutie. Het kan niet worden gebruikt om een beeld over twee schermen te verdelen, of om op elk scherm een ander beeld weer te geven.
---------	---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	12.0 in [30.5 cm]
Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
Breedte product	1.7 in [42 mm]
Hoogte product	1.5 in [37 mm]

Gewicht product 5.4 oz [153 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 1.5 in [39 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 5.6 oz [158 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 30 cm lange DVI-D naar 2x DVI-D digitale videosplitterkabel - M/F

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

