

## Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

N° de produit: DP2VGA2



Cet adaptateur DisplayPort vers VGA vous permet de connecter votre ordinateur DP à un écran ou un vidéoprojecteur VGA. Il est compatible avec les ordinateurs DisplayPort tels que le HP Elitebook Revolve 810 G3.

L'adaptateur DP vers VGA vous permet de connecter votre ordinateur portable ou de bureau DisplayPort à un écran VGA. Il prend en charge l'installation plug-and-play pour plus de simplicité.

L'adaptateur DisplayPort assure une compatibilité totale entre votre ordinateur DP et les écrans ou les vidéoprojecteurs VGA déjà installés à votre domicile ou dans votre bureau. Le connecteur VGA est doté d'écrous qui s'accouplent avec les vis des câbles VGA standard, garantissant ainsi la connexion permanente de votre câble vidéo.

Compact et léger, le convertisseur DisplayPort vers VGA offre une portabilité maximale. Il est l'accessoire de voyage idéal à glisser dans la sacoche ou la mallette de transport de votre ordinateur portable DisplayPort. Grâce à ce design ultra portable, il convient parfaitement pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Prenant en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200 ou 1080p, l'adaptateur offre une qualité d'image impressionnante, même lorsqu'il est connecté à un écran, un vidéoprojecteur ou un téléviseur VGA plus ancien. Il exploite les capacités vidéo de votre connexion DP pour vous faire profiter d'une haute définition exceptionnelle.

Le modèle DP2VGA2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Emportez l'adaptateur dans tous vos déplacements pour vous connecter aux écrans VGA lors des salons commerciaux ou dans les chambres d'hôtel
- Connectez votre ordinateur portable BYOD (Apportez votre propre appareil) à un bureau partagé ou un vidéoprojecteur VGA d'une salle de conférence
- Utilisez votre écran VGA comme écran secondaire

## Spécifications techniques

- Connectivité simplifiée grâce à un adaptateur vidéo DP vers VGA avec installation plug-and-play
- Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
- Qualité d'image exceptionnelle avec prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920 x 1200 ou 1080p

---

### Prominence

Politique de garantie	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com DisplayPort to VGA Adapter - Active DP to VGA Video Converter

---

### Matériel

Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Non

---

### Performance

Résolutions analogiques max.	1920x1200
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	VGA - No Audio Support

---

### Connecteur(s)



Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Stockage : Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)  En fonctionnement : Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	8.9 in [22.5 cm]
Longueur du produit	11.0 in [27.9 cm]
Largeur du produit	1.4 in [35.0 mm]
Hauteur du produit	0.8 in [20.0 mm]
Poids du produit	1.5 oz [43.0 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.8 in [21.0 mm]
Poids brut	1.8 oz [52.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Convertisseur DisplayPort vers VGA



---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

