Adaptador Conversor de Video Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor

ID del Producto: DP2VGA

Permite conservar su monitor VGA y conectarlo a una PC equipada con DisplayPort

El Adaptador DisplayPort a VGA de StarTech.com, DP2VGA permite conectar el monitor de un computador VGA a una tarjeta de video o alguna otra fuente DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad.

Ofrece 3-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conserve su antiguo monitor VGA y utilícelo con su nueva PC equipada con DisplayPort

• Ideal para usar su monitor VGA como pantalla secundaria

Características

• ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA: Adaptador DisplayPort 1.2 (HBR2) que se conecta a una pantalla o proyector VGA compatible con resoluciones de 2048x1280, 1920x1200 y 1920x1080 (1080p) a 60Hz. EDID y DCC con pass-through que garantizan compatibilidad entre la fuente y la pantalla |

Cable integrado de 8cm

• COMPATIBILIDAD: Conversor de vídeo activo digital a análogo, compatible con fuentes DP o DP++, incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), ordenadores portátiles, ordenadores y replicadores de puertos de factor de forma pequeño

• CONECTE CON UNA PANTALLA PRINCIPAL O SECUNDARIA: Conecte un monitor o proyector VGA, o agregue una segunda pantalla a su estación de trabajo, mediante el adaptador de pantalla DP a VGA . Caja durable que resulta ideal al viajar o desplazarse entre la oficina y casa. Sometido a pruebas con cables VGA de hasta 7,6m

• DISPLAYPORT CON CIERRE Y VGA CON TORNILLO DE SEGURO: El conector DP con pestillo garantiza una conexión anfitrión estable | Compatible con cables VGA con tornillo de seguro, a fin de prevenir desconexiones accidentales o que el cable empiece a soltarse | Blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI) que ofrece protección contra ruidos/distorsiones de la línea

• FÁCIL DE UTILIZAR: Ya que no requiere software controlador, el conversor adaptador DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Conector adaptador estilo llave ("dongle") DisplayPort macho a VGA hembra

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	No
Rendimiento		
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support
Conector(es)		
	Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0ºC (32ºF) to 40ºC (104ºF)
	Temperatura de Almacenamiento	-20ºC (-4ºF) to 60ºC (140ºF)
	Humedad	20 - 90%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	3.0 in [77 mm]
	Longitud del Producto	8.0 in [20.3 cm]
	Ancho del Producto	1.5 in [3.8 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.2 cm]
	Peso del Producto	2.4 oz [68.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.5 in [21.6 cm]
	Ancho de la Caja	0.5 in [1.2 cm]
	Altura de la Caja	7.6 in [19.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.5 oz [72.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador DisplayPort a VGA

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.