

Adaptador Conversor de Vídeo Activo DisplayPort DP a VGA - 1920x1200 - Convertidor

ID del Producto: DP2VGA



StarTech.com

Permite conservar su monitor VGA y conectarlo a una PC equipada con DisplayPort

El Adaptador DisplayPort a VGA de StarTech.com, DP2VGA permite conectar el monitor de un ordenador VGA a una tarjeta de vídeo o alguna otra fuente DisplayPort, evitando el gasto de tener que actualizar el monitor por cuestiones de compatibilidad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conserve su antiguo monitor VGA y utilícelo con su nueva PC equipada con DisplayPort
- Ideal para usar su monitor VGA como pantalla secundaria

Características

- **ADAPTADOR DISPLAYPORT A VGA:** Adaptador DisplayPort 1.2 (HBR2) que se conecta a una pantalla o proyector VGA compatible con resoluciones de 2048x1280, 1920x1200 y 1920x1080 (1080p) a 60Hz. EDID y DCC con pass-through que garantizan compatibilidad entre la fuente y la pantalla | Cable integrado de 8cm

- **COMPATIBILIDAD:** Conversor de vídeo activo digital a análogo, compatible con fuentes DP o DP++, incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), ordenadores portátiles, ordenadores y replicadores de puertos de factor de forma pequeño
- **CONECTE CON UNA PANTALLA PRINCIPAL O SECUNDARIA:** Conecte un monitor o proyector VGA, o agregue una segunda pantalla a su estación de trabajo, mediante el adaptador de pantalla DP a VGA . Caja durable que resulta ideal al viajar o desplazarse entre la oficina y casa. Sometido a pruebas con cables VGA de hasta 7,6m
- **DISPLAYPORT CON CIERRE Y VGA CON TORNILLO DE SEGURO:** El conector DP con pestillo garantiza una conexión anfitrión estable | Compatible con cables VGA con tornillo de seguro, a fin de prevenir desconexiones accidentales o que el cable empiece a soltarse | Blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI) que ofrece protección contra ruidos/distorsiones de la línea
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Ya que no requiere software controlador, el conversor adaptador DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Conector adaptador estilo llave ("dongle") DisplayPort macho a VGA hembra

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920x1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C (32°F) to 40°C (104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C (-4°F) to 60°C (140°F)
Humedad	20 - 90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	3.0 in [77 mm]
Longitud del Producto	8.0 in [20.3 cm]
Ancho del Producto	1.5 in [3.8 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.2 cm]
Peso del Producto	2.4 oz [68.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.6 in [11.6 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [2.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.5 oz [72.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador DisplayPort a VGA
---------------------	---------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.