

DisplayPort till VGA-adapter - Aktiv DP till VGA-konverterare - 1080p video - Hållbar - DP/DP++-källa till VGA-skärm kabeladapterdongel - DP 1.2 till VGA; Låsande DP-kontakt

Produkt ID: DP2VGA



StarTech.com

StarTech.com:s DP2VGA DisplayPort till VGA-adapter gör det möjligt att ansluta en VGA-datorskärm till ett DisplayPort-videokort eller en annan DisplayPort-källa. Du behöver alltså inte köpa en ny skärm som är kompatibel.

DP till VGA-adapter använder sig av ett integrerat chip för att ge en aktiv digital till analog omvandling.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Behåll din nuvarande VGA-skärm och använd den med din nya DisplayPort PC-dator.
- VGA-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

- DISPLAYPORT TILL VGA-ADAPTER: DisplayPort 1.2 (HBR2) kabeladaptern gör att du kan ansluta en VGA-skärm eller projektor och stöder 2048x1280, 1920x1200 och 1920x1080 (1080p) vid 60 Hz; EDID och DDC Pass-through säkerställer kompatibilitet mellan källa och skärm | 8 cm ansluten kabel

- Adaptern är enkel att använda och kräver ingen programvara
- ANSLUT TILL EN PRIMÄR ELLER SEKUNDÄR SKÄRM: Anslut en VGA-skärm eller projektor, eller lägg till en andra skärm för din arbetsstation med hjälp av DP till VGA-skärmadaptern; Hållbar design gör den idealisk för resor till och från kontor/hem | Testad med VGA-kablar upp till 7,6 m
- DISPLAYPORT MED LÅS OCH VGA MED SKRUVLÅSNING: DP-kontakt med låsning säkerställer en fast värdanslutning | Stöder VGA-skruvlåsningskabel för att förhindra att kabeln lossnar eller oavsiktlig fränkoppling | EMI-skärmning skyddar mot linjebrus/distorsion
- ENKEL ATT ANVÄNDA: Ingen programvara eller drivrutiner krävs, DP till VGA-adapterkonverteraren fungerar med alla operativsystem inklusive Windows, Ubuntu och macOS; DisplayPort hane till VGA hona videoadapterdongel

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	DisplayPort - 1.2
AV-utgång	VGA
Audio	Nej

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1200
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	VGA - No Audio Support

Kontakt(er)

Connector A	DisplayPort (20-stifts)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	3.0 in [77 mm]



Produktlängd	8.0 in [20.3 cm]
Produktbredd	1.5 in [38.0 mm]
Produkt höjd	0.9 in [22.0 mm]
Produktvikt	2.4 oz [68.0 g]

Förpackning

Package Length	8.5 in [21.6 cm]
Package Width	0.5 in [12.0 mm]
Package Height	7.6 in [19.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.5 oz [72.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	DisplayPort till VGA-adapter
-----------------	------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

