

Adaptateur vidéo DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Nº de produit: DP2VGAA



Cet adaptateur DisplayPort™ vers VGA unique est doté d'un port audio intégré permettant de brancher des périphériques DisplayPort, comme un ordinateur portable HP® EliteBook Folio 9470m, à un écran ou un vidéoprojecteur VGA avec audio.

Parce qu'il n'existe pas deux salles de conférences identiques, les câbles qui y sont disponibles n'ont pas tous la même longueur. De plus, les ports DisplayPort (DP) et audio ne sont pas tous du même côté sur les ordinateurs portables, ce qui peut vous compliquer la vie lorsque vous essayez de donner des présentations. Il peut arriver que certains d'entre eux ne soient tout simplement pas accessibles, lors d'une réunion, par exemple.

Cet adaptateur pratique ramène vos ports vidéo et audio sur le même côté de votre ordinateur portable, afin de les rendre accessibles quand vous en avez besoin.

Si le port audio de votre appareil mobile est abîmé ou bloqué par d'autres branchements, grâce à cet adaptateur, vous disposerez toujours de tous les ports nécessaires à chaque présentation. Et comme il permet à votre ordinateur portable d'avoir du son, vous voilà prêt à toutes les éventualités.

Pour utiliser la fonction audio de l'adaptateur, branchez-le à un port USB de votre ordinateur portable ou à un port de charge d'un œillet USB. Il suffit de connecter un câble Micro USB entre l'adaptateur et le port USB pour disposer du son lors de votre présentation.

Vous pouvez aussi vous servir de cet adaptateur pour brancher votre ordinateur portable ou de bureau à votre écran et à vos haut-parleurs. Placez-le de manière ordonnée au dos de l'écran en même temps que les câbles afin de créer une installation impeccable reliant tous vos périphériques.

Extrêmement portable, cet adaptateur DisplayPort vers VGA se distingue par son format léger et peu encombrant. Voici le compagnon de voyage parfait pour vos appareils mobiles. Il ne vous reste plus qu'à le glisser dans votre sac d'ordinateur portable ou votre étui de transport ! Son format ultraportable en fait la solution idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil).

Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour donner une présentation à un client potentiel, enseigner à l'extérieur ou visiter votre clientèle.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Branchez un écran ou un vidéoprojecteur VGA à un périphérique DisplayPort, tout en assurant le volet audio de vos présentations vidéo
- Branchez un écran VGA à votre ordinateur portable DisplayPort pour l'utiliser comme écran secondaire
- Emportez cet adaptateur lors de vos déplacements afin de vous connecter à n'importe quel écran ou vidéoprojecteur VGA
- Emportez votre ordinateur portable ou votre tablette DisplayPort pour effectuer des présentations dans n'importe quelle salle de conférence

Spécifications techniques

- Regroupez vos ports VGA et audio pour y accéder plus facilement lorsque vous en avez besoin
- Remplacez un port audio abîmé ou bloqué en obtenant l'audio directement par l'adaptateur
- Assurez une qualité d'image exceptionnelle avec la prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920 x 1200 ou 1080p
- Conception compacte et légère qui optimise la portabilité

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive Adapter Actif

Entrée AV DisplayPort - 1.2

Sortie AV VGA

Prise en charge audio Oui

Performance

Résolutions analogiques max. 1920x1200 / 1080p (output)

Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p (input)

Prise en charge grand écran Oui

Spécifications audio Stéréo 2 voies (3,5 mm)

MTBF 1,042,904 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches)

Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches)

Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de stockage -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Humidité Humidité relative de 40%~50%

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 7.2 in [18.4 cm]

Longueur du produit 11.8 in [300 mm]

Largeur du produit 1.7 in [4.2 cm]

Hauteur du produit 0.7 in [1.7 cm]

Poids du produit 1.6 oz [44 g]

Informations
d'emballage

Longueur du Paquet 8.7 in [22 cm]

Largeur du Paquet 7.9 in [20 cm]

Hauteur du Paquet 0.6 in [16 mm]

Poids brut 2.3 oz [64 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur DisplayPort vers VGA

1 - Câble Micro USB de 25 cm

Informations de
garantie

Warranty 3 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

