

20cm DVI naar VGA Verloopkabel - DVI-I Mannetje naar VGA Vrouwkje

Productcode: DVIVGAMF8IN



De 20 cm lange DVIVGAMF8IN DVI naar VGA Kabel wordt gebruikt om een mannelijke DVI-connector om te zetten naar een vrouwelijke VGA-connector voor het aansluiten van een beeldscherm op een pc of Mac® met DVI-I-uitgang.

De door de dongle toegevoegde vrouwelijke VGA-aansluiting bevindt zich op ca. 20 centimeter van de DVI-uitgang, wat de belasting vermindert en schade aan de DVI-connector voorkomt, terwijl andere vrije poorten hierdoor minder snel kunnen worden geblokkeerd.

De adapter van mannelijke DVI naar vrouwelijke VGA is uitgevoerd in materiaal van goede kwaliteit om een hoge betrouwbaarheid zeker te stellen en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Let op: Dit product is bedoeld voor de verbinding tussen DVI-I- en VGA-apparaten. Als uw apparaat is voorzien van een DVI-D-connector, gebruik dan de Hoge Resolutie Video DVI naar VGA Converter DVI2VGACON.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een VGA-monitor aan op een DVI-videokaart

Eigenschappen

- DVI-I (mannetje) naar VGA (vrouwkje)

- 20 cm lange kabel

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	DVI-I (29-polig)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-5°C to 45°C (23°F to 113°F)
---------------------	------------------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	8.0 in [20.3 cm]
Lengte product	8.0 in [20.3 cm]
Gewicht product	2.4 oz [69 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.4 in [35 mm]



Verzendgewicht
(verpakt) 2.6 oz [74 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 20cm DVI naar VGA Verloopkabel - M/F

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

