

DisplayPort naar VGA adapter met audio - DP naar VGA converter - 1920x1200

Productcode: DP2VGAA



Deze unieke DisplayPort™ naar VGA-adapter heeft een geïntegreerde audiopoort, waarmee u DisplayPort-apparaten, zoals een HP® EliteBook Folio 9470m laptop, kunt aansluiten op een VGA-scherm of -projector met audio.

Omdat de meeste vergaderruimtes verschillend zijn ingericht, varieert de lengte van de kabels die in elke ruimte beschikbaar zijn. Niet bij alle laptops zitten de DisplayPort (DP)- en audiopoorten aan dezelfde kant, waardoor u tijdens het geven van presentaties in verlegenheid gebracht kunt worden. Het kan ook betekenen dat sommige poorten tijdens een vergadering net niet bereikbaar zijn.

Met deze handige adapter bevinden uw audio- en videopoorten zich aan dezelfde kant van uw laptop, zodat alle poorten die u nodig hebt direct toegankelijk zijn.

Als de audiopoort van uw mobiele apparaat beschadigd is of door andere aansluitingen wordt geblokkeerd, garandeert deze handige adapter dat u altijd beschikt over alle poorten voor elke presentatie. Door audio via de adapter op uw laptop aan te sluiten, bent u voorbereid op elke situatie.

Om de audiofunctie van de adapter te kunnen gebruiken, moet de adapter worden gevoed via een USB-poort van uw laptop, of via een oplaadpoort op een USB-doorvoer. Steek een Micro USB-kabel vanaf de adapter in de USB-poort en u beschikt tijdens uw presentatie over audio.

De adapter kan ook worden gebruikt om uw laptop of desktop op uw scherm en luidsprekers aan te sluiten. De adapter en aangesloten kabels kunnen netjes aan de achterkant van uw scherm geplaatst worden zodat kabelwarboel van al uw apparaten wordt voorkomen.

Deze DisplayPort naar VGA-adapter is heel mobiel dankzij zijn lichtgewicht, compact design. Het is de perfecte accessoire voor uw mobiele apparaten, omdat hij gemakkelijk in uw laptop- of draagtas past. Dankzij zijn ultramobile design is deze adapter ideaal voor BYOD (Bring Your Own Device) toepassingen op kantoor.

Daardoor bent u altijd goed voorbereid voor een presentatie bij een potentiële klant, cursus op een

externe locatie of op weg naar een klant.

De DP2VGAA wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een VGA-scherm of -projector aan op een DisplayPort-apparaat, en zorg voor audio voor uw videopresentaties
- Sluit een VGA-scherm aan op uw DisplayPort laptop en gebruik dit als tweede scherm
- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat u uw apparaat op bijna elk scherm dat u tegenkomt kunt aansluiten
- Loop elke vergaderruimte binnen met een direct gebruiksklare DisplayPort-laptop of -tablet

Eigenschappen

- Combineer uw VGA- en audiopoorten zodat ze allemaal toegankelijk zijn wanneer u deze nodig hebt
- Vervang een beschadigde of geblokkeerde audiopoort door uw audio direct via de adapter aan te sluiten
- Zorg voor haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p
- Maximale mobiliteit met een compact en lichtgewicht design

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	VGA
Audio	Ja

Prestaties



Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (output)
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (input)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo (3,5 mm)
MTBF	1,042,904 uren

Connector(en)

Type connector(en)	USB Micro-B (5-polig)
Connector A	DisplayPort (20-polig)
Connector B	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid	40%~50% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	7.2 in [18.4 cm]
Lengte product	2.6 in [67 mm]
Breedte product	1.7 in [42 mm]
Hoogte product	0.7 in [17 mm]
Gewicht product	1.8 oz [50.8 g]



Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [16 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [64 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	DisplayPort-naar-VGA-adapter
	0,25 m Micro USB-kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

