

Cable Adaptador de 2m DisplayPort a VGA con Audio

ID del Producto: DP2VGAAMM2M



Ahora puede por fin organizar su espacio de trabajo sin estorbos.

Este cable adaptador DisplayPort™ a VGA de 2 metros incluye un puerto integrado de audio, el cual le permite conectar un monitor VGA, así como altavoces, a su ordenador de sobremesa equipado con DisplayPort (DP).

Evite estorbos de cables en su escritorio. Con el puerto integrado de audio no se requiere un cable de audio por separado desde su monitor o sus altavoces directamente a su ordenador de sobremesa o portátil. Basta con conectar el cable de audio de sus altavoces al cable adaptador, como sencilla y ordenada solución.

Para utilizar la función de audio del adaptador, es necesario que se obtenga la alimentación a través de USB. Basta con conectar un cable Micro-USB en el adaptador de su ordenador, monitor u ojal USB, a fin de obtener la alimentación necesaria.

El adaptador garantiza que se dispone en todo momento de todas las conexiones necesarias. Si el puerto de audio de su ordenador está averiado o bloqueado, este cable adaptador garantiza que se dispondrá del sonido requerido para visualizar presentaciones de vídeo, escuchar música mientras se trabaja o chatear con colegas a través de Skype™.

El modelo DP2VGAAMM2M está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte sus altavoces y un monitor VGA a su ordenador equipado con DisplayPort, con los cables fuera de la vista y sin estorbos
- Utilícelo para instalaciones en salas de juntas o estaciones (áreas) de trabajo que requieran 2m de cable

Características

- Cree un entorno de trabajo sin estorbos, ya que se colocan ordenadamente sus cables de audio y vídeo detrás de su monitor
- Reemplace un puerto de audio averiado o bloqueado al conectar sus altavoces al ordenador directamente a través del adaptador
- Proporcione calidad de imágenes con la más clara nitidez, compatible con resoluciones de vídeo de alta definición de hasta 1920x1200 o 1080p

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	Sí

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (output)
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (input)
Pantalla Plana Soportada	Sí

Especificaciones de Audio Audio estéreo de 2 canales (3,5 mm)

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Micro B (5 pines)
Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humedad	40%~50%RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2 m]
Ancho del Producto	0.0 in [0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0 cm]
Peso del Producto	4.8 oz [135.6 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.3 in [15.9 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.6 cm]

Altura de la Caja 1.1 in [2.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 4.7 oz [134.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador DisplayPort a VGA con audio de 2m

1 - Cable Micro USB de 0,5m

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.