

DisplayPort naar VGA adapter kabel met audio 2m

Productcode: DP2VGAAMM2M



Nu kunt u uw werkomgeving organiseren met minder kabelwarboel dan ooit tevoren

Deze unieke 2 m lange DisplayPort™ naar VGA adapter heeft een geïntegreerde audiopoort, waarmee u een VGA-scherm en luidsprekers op uw DisplayPort (DP) computer kunt aansluiten.

Verwijder de kabelwarboel van uw bureau. Met de geïntegreerde audiopoort hoeft u geen aparte audiokabel meer van uw scherm of luidsprekers direct op uw desktop of laptop aan te sluiten. Steek de audiokabel van uw luidsprekers gewoon in de adapterkabel voor een eenvoudige en nette oplossing.

Om de audiofunctie van de adapter te kunnen gebruiken, is voeding via USB vereist. Steek gewoon een Micro-USB kabel in de adapter vanaf uw computer, scherm of USB-doorvoer voor de vereiste stroomvoorziening.

De adapter garandeert dat u altijd beschikt over alle aansluitingen die u nodig hebt. Als de audiopoort van uw computer beschadigd of geblokkeerd is, garandeert deze adapterkabel dat u nog steeds geluid hebt voor het bekijken van videopresentaties en het luisteren naar muziek, terwijl u werkt of via Skype™ met uw collega's chat.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw luidsprekers en een VGA-scherm aan op uw DisplayPort-computer, met weggewerkte kabels die niet in de weg zitten
- Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 2 m lange kabels nodig zijn

Eigenschappen

- Creëer een nette werkomgeving door uw audio- en videokabels netjes achter uw scherm te plaatsen
- Vervang een beschadigde of geblokkeerde audiopoort door uw luidsprekers direct via de adapter op uw computer aan te sluiten
- Zorg voor haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	VGA
Audio	Ja

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1200 / 1080p (output)
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p (input)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo (3,5 mm)

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB Micro-B (5-polig)
Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Voeding

Voedingsbron Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Vochtigheid 40%~50% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart
Kabellengte 6.6 ft [2 m]
Lengte product 6.6 ft [2 m]
Breedte product 0.0 in [0 cm]
Hoogte product 0.0 in [0 cm]
Gewicht product 4.8 oz [135.6 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking 6.3 in [15.9 cm]
Package Width 5.7 in [14.6 cm]
Package Height 1.1 in [2.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt) 4.7 oz [134.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2m DisplayPort naar VGA adapterkabel met audio
1 - 0,5 m Micro USB-kabel

Garantiebepalingen

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.