

DisplayPort till HDMI VGA-adapter - 4K 60Hz

Product ID: DP2VGAHD20



Denna DisplayPort till HDMI VGA-adapter erbjuder en portabel lösning för anslutning av din DP-utrustade bärbara dator till en VGA- eller HDMI-skärm. Adaptern har stöd för High Dynamic Range (HDR) och ger skarpare bilder med framttrad video.

Slipp besväret med att bra på olika adapterar med hjälp av denna 2-i-1 DisplayPort-skärmadapter. Tack vare både VGA- och HDMI-utgångar kan du bekvämt ansluta din bärbara dator till alla HDMI- eller VGA-utrustade skärmar med hjälp av denna multiportvideo-konverterare.

Den kompakta och lilla designen gör att adaptern enkelt får plats i din datorväska, vilket gör den perfekt för yrkesverksamma som ofta är på resa.

HDMI-utgången på denna DisplayPort video-adaptör gör att du kan utnyttja videofunktionerna som är inbyggda i din dators DP-anslutning, vilket levererar fantastisk UHD-kvalitet till din 4K 60Hz HDMI-skärm. Dessutom har VGA-utgången stöd för HD-upplösningar upp till 1920 x 1080, vilket garanterar att du inte behöver kompromissa med bildkvalitet när du ansluter till en VGA-skärm eller projektor.

Med HDR-stöd får du levande bilder med hög kontrast, ljusstyrka och färger och större ljusstyrka än vanlig digital bildbehandling.

Ingen ytterligare programvara eller drivrutiner måste installeras, så denna dongel från DP (hanen) till HDMI (hona) och VGA (hona) erbjuder en plug-and-play-lösning från vardagsnärliga upplevelser. Med den kan du göra det som helst och vara redo att göra en presentation, vilket ger ett gott första intryck.

DP2VGAHD20 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility





Applications

- Kan anslutas till i stort sett vilken HDMI- och VGA-skärm som helst vid resor eller på kontoret
- Spela video på en sekundär HDMI- eller VGA-skärm
- Strömma, visa och redigera 4K-video på din HDMI-skärm

Features

- Maximera din bärbara dators videokompatibilitet med en 2-i-1-adaptör: DisplayPort till HDMI eller VGA
- Enastående bildkvalitet med UHD-videouppslösningar upp till 4K 60 Hz
- Har stöd för HDR för utökad kontrastförhållande och korrekta färger
- Kompakt, lätt adaptör som du enkelt bär med dig i datorväskan
- HASSLE-FREE SETUP: Supports no driver/software plug & play setup, the DisplayPort to HDMI VGA adapter dongle works w/ macOS, Windows, Chrome OS & Linux; Male DP to female HDMI/VGA connector

Hrdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Active
	Active or Passive Adapter	Passive
	AV-ingång	DisplayPort - 1.2
	AV-utgång	HDMI
	AV-utgång	VGA
	Audio	Yes
	Chipset-ID	ITE Tech - IT6564
Prestanda	Video Revision	HDMI 2.0
	Stödda upplösningar	DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz
	Stöd för widescreen	VGA: 1920x1080 / 60Hz
	Audio-specifikationer	Yes
		DisplayPort - 7.1-kanalljud VGA: Inget stöd för audio
Kontakt(er)	Connector A	DisplayPort (20 pin)
	Connector B	HDMI (19 pin)
	Connector B	VGA (15 pin, High Density D-Sub)
Srskilda anmärkningar/kr	Obs.	För att uppnå HDR måste din DisplayPort-port ha stöd för DisplayPort 1.4 och din bildskärm ha stöd för HDMI 2.0b.

av

Milj	Drifttemperatur	0C to 60C (32F to 140F)
	Frvaringstemperatur	-10C to 70C (14F to 158F)
	Luftfuktighet	10~85% RH

Utseende	Frg	Black
	Kabinetttyp	Plastic
	Produktlängd	9.1 in [2.3 cm]
	Produktbredd	2.4 in [60 mm]
	Produktthjd	0.6 in [15 mm]
	Produktvikt	1.4 oz [39 g]

Frpackning	Package Length	7.0 in [1.8 cm]
	Package Width	3.1 in [80 mm]
	Package Height	0.8 in [20 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	2.1 oz [59 g]

Vad det r i Idan	Ingr i paketet	Displayport till HDMI och VGA-adapter
-------------------------	----------------	---------------------------------------

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

