

Cavo da DisplayPort a VGA da 1 m - Cavo adattatore da DisplayPort a VGA attivo - Video 1080p - Cavo monitor da DP a VGA - Convertitore da DP 1.2 a VGA - Connettore DP a scatto

ID prodotto: DP2VGAMM3B



Il cavo adattatore attivo DisplayPort a VGA DP2VGAMM3B consente di collegare un desktop o laptop dotato di DisplayPort direttamente a un vicino monitor o proiettore VGA risparmiando le spese per adattatori aggiuntivi ed eliminando al contempo l'ingombro dei cavi in eccesso.

Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in VGA senza rinunciare alla qualità del video.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di un dispositivo con display VGA esistente (monitor, proiettore) a un dispositivo dotato di uscita DisplayPort (computer desktop, laptop)
- Permette di utilizzare il monitor VGA come display secondario collegato a un'uscita DisplayPort
- Consente il collegamento di un computer DisplayPort a un proiettore VGA per presentazioni o meeting in sale riunioni o auditorium

Caratteristiche

- **CAVO DP A VGA:** il cavo adattatore DisplayPort 1.2 (HBR2) da 1m consente di collegare un singolo display VGA con risoluzioni 2048x1280, 1920x1200 e 1920x1080 (1080p) a 60Hz; il pass-through EDID e DDC garantisce la compatibilità tra la sorgente e il display
- **COMPATIBILITÀ:** il convertitore digitale ad analogico attivo supporta sorgenti DP o DP++ con connettore DP standard, tra cui workstation, desktop (AMD/Nvidia), laptop, computer con fattore di forma ridotto e docking station
- **CAVO PER DISPLAY INTEGRATO:** il cavo adattatore ha un design sottile e flessibile con chip adattatore integrato nel connettore VGA per ridurre l'ingombro e consentire un'installazione ordinata della workstation in ufficio o in casa
- **CONNETTORE DISPLAYPORT TIPO LATCH E CONNETTORE VGA CON FERMO A VITE:** il connettore DP tipo latch assicura un collegamento host stabile, mentre il chip integrato nel connettore VGA con fermo a vite riduce al minimo la perdita di segnale e gli scollegamenti
- **FACILE DA USARE:** senza bisogno di software o driver, il cavo convertitore video DP a VGA funziona con qualsiasi sistema operativo, tra cui Windows, Ubuntu e macOS - Sorgente DP a monitor/display/proiettore VGA - Cavo DisplayPort maschio a VGA maschio

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
Uscita AV	VGA
Audio	No
ID chipset	Analogix - 9832

Prestazioni

Lunghezza max cavo	3.0 ft [0.9 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1200 / 1080p (Output)
Risoluzioni digitali massime	1920x1200/1080p (ingresso)
Specifiche audio	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 ore

Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.5 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.3 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	2.9 oz [82.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.9 in [20.0 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [92.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore DisplayPort™ a VGA
--------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.