

Câble DP/VGA 1,8m - 1920x1200 - Câble Adaptateur Convertisseur Vidéo Actif DP++/DP 1.2 Mâle/VGA Mâle d'Ordinateur Portable vers Vidéoprojecteur

N° de produit: DP2VGAMM6



Le câble DisplayPort vers VGA DP2VGAMM6 de 1,8 m (M-M) vous permet de brancher un écran prenant en charge le VGA à une carte vidéo ou source DisplayPort. Le câble fournit une distance de connexion de 1,80 mètre et est doté d'un connecteur VGA mâle et d'un connecteur DisplayPort mâle. Le câble adaptateur DisplayPort vers VGA prend en charge des transmissions vidéo à large bande passante, fournissant aisément des résolutions de moniteur jusqu'à 1920 x 1200 ou des résolutions HDTV jusqu'à 1080p. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre écran VGA tout en utilisant une source vidéo DisplayPort ultra performante.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisez votre écran VGA actuel avec des écrans DisplayPort plus récents
- Le câble DisplayPort vers VGA permet une connexion facile et sans effort à n'importe quel écran ou projecteur VGA.

Spécifications techniques

- CÂBLE DP VERS VGA : ce câble DP 1.2 (HBR2) de 1,8m vous permet de connecter un écran VGA

prenant en charge les résolutions 2048x1280, 1920x1200 et 1920x1080 (1080p) à 60 Hz ;
l'intercommunication EDID/DDC assure la compatibilité entre la source et l'écran

- Câble/cordon adaptateur DisplayPort/DisplayPort++/DisplayPort 1.2 vers VGA de 1,8 m - Câble convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA
- Câble adaptateur convertisseur DisplayPort vers VGA de 1,8 m - Câble d'ordinateur portable vers vidéoprojecteur DP vers VGA
- LATCHING DISPLAYPORT & SCREW LOCKING VGA: Latching DP connector ensures a solid host connection, and chip built into VGA connector minimizes signal loss | Supports VGA screw locking cable to prevent cable from coming loose or accidental disconnection
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the DP to VGA video converter cable/cord works with any OS including macOS, Windows & Ubuntu | DP Source to VGA Monitor/Display/Projector | DisplayPort Male to VGA Male Cable

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Non
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Longueur max. de câble	6.0 ft [1.8 m]
Résolutions numériques max.	1920x1200/1080p
Spécifications audio	VGA - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10 % ~ 85 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	1.4 in [3.5 cm]
Hauteur du produit	67.0 in [170.1 cm]
Poids du produit	3.7 oz [106.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
Largeur du Paquet	7.9 in [20.0 cm]
Hauteur du Paquet	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	4.0 oz [114.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur DisplayPort vers VGA 1,8m - M/M - 1920x1200
-----------------------	--

Informations de
garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis