

Cable 1,8m de Vídeo Adaptador Conversor DisplayPort DP a VGA - Convertidor Activo - 1080p - Negro

ID del Producto: DP2VGAMM6B



El cable conversor DisplayPort a VGA activo (1,8 metros), modelo DP2VGAMM6B, permite conectar un ordenador de sobremesa o portátil equipado con DisplayPort directamente a un monitor o proyector VGA, sin necesidad de adaptadores o cables adicionales : una solución económica que permite usar un ordenador nuevo con DisplayPort y un proyector o monitor VGA de generación anterior.

Además, dado que el cable conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA sin que desmejore la calidad del vídeo.

El conversor DP2VGAMM6B está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa o portátil)
- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida DisplayPort
- Conexión de un ordenador con DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio

Características

- Conversión activa de DisplayPort a VGA
- Instalación plug-and-play
- Soporte de resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA) y resoluciones HDTV de hasta 1080p

Prominence

Política de Garantía	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 6ft DisplayPort to VGA Adapter Cable - Active DP 1.2 to VGA

Hardware

Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Analogix - 9832

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (Output)
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (Input)
Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 horas

Conector(es)

Conector A	DisplayPort (20 pines)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	1.4 in [35 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	3.7 oz [103.7 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.5 oz [128 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable adaptador DisplayPort™ a VGA
---------------------	------------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

