

3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter

Productcode: DP2VGDVHD



De DP2VGDVHD DisplayPort naar VGA-, DVI- of HDMI-converter is een compacte 3-in-1 oplossing voor het aansluiten van uw voor DP geschikte desktop, laptop of Ultrabook™-computer op een VGA-, DVI- of HDMI-scherm.

Compatibel met bijna elk scherm, tv of projector biedt deze veelzijdige converter de ideale plug & play-oplossing voor op reis of BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor. Omdat u kunt kiezen uit de drie meest gebruikelijke interfaces kunt u uw computer met deze converter in elke vergaderruimte op een beschikbaar scherm aansluiten, zelfs als u niet weet welke aansluitpoorten beschikbaar zullen zijn.

Voor naadloze verbindingen met uw DisplayPort-computer ondersteunt de converter videoresoluties tot 1920x1200/1080p, waardoor u een DisplayPort-videobron op VGA, HDMI of DVI kunt aansluiten zonder de videokwaliteit te moeten opofferen.

De DisplayPort-converter is compact en licht, waardoor u het gemakkelijk hanteerbaar is en bovendien weinig ruimte in uw laptoptas in beslag neemt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat u uw computer op bijna elk scherm kunt

aansluiten

- Sluit uw BYOD laptop/Ultrabook aan op een beschikbaar HDMI-, DVI- of VGA-scherm op uw werk
- Sluit een DVI-, VGA- of HDMI-scherm aan op uw DisplayPort computer, als een secundair scherm

Eigenschappen

- **3-IN-1 DISPLAY ADAPTER:** Sluit eenvoudig een DisplayPort bron aan op vrijwel elk scherm via één enkele adapter; Ondersteunt DP naar HDMI, DVI of VGA (slechts één output tegelijk actief) en 7.1-kanaals surround sound via HDMI voor hifi-AV setups
- **VIDEO RESOLUTIONS:** Deze videoadapter voor op reis ondersteunt tot 4K bij 30Hz via HDMI output en tot 1920x1200/1080p via DVI- en VGA-outputs; Ontworpen voor veelzijdige implementaties in moderne en legacy schermomgevingen
- **PLUG AND PLAY:** OS onafhankelijke adapter vereist geen drivers of software, ideaal voor snelle implementaties in Windows-, macOS- en Linux-systemen zonder IT overhead
- **KLAAR VOOR ONDERWEG:** Deze A/V-adapter heeft een licht, compact ontwerp dat eenvoudig in laptoptassen of technicus koffers past; Ideaal voor mobiele opstellingen, permanente desktop werkplekken en IT-professionals onderweg
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Unidirectioneel ontwerp (converteert uitsluitend van een DisplayPort bron naar een HDMI/DVI/VGA monitor); HDMI/DVI passieve poorten; VGA actieve poort; Kabellengte 15cm; Kleur: Zwart

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
AV-ingang	DisplayPort - 1.2
AV-uitgang	DVI-D - Single-Link
	HDMI - 1.4
	VGA
Audio	Ja
Chipsetcode	NXP Semiconductors PTN3392BS
	Parade Technologies Inc. PS8312

Prestaties

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
-----------------------------------	------------------

	Maximale analoge resoluties	1920x1200/1080p
	Maximale digitale resoluties	1920x1200/1080p
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Audiospecificaties	5.1 surround sound (afhankelijk van videobron en bestemming) HDMI - 7.1 Channel Audio VGA - No Audio Support
Connector(en)	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig)
	Connector B	1 - DVI-D (25-polig) 1 - HDMI (19-polig) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken. De HDMI-poort is een passieve poort. De DVI-D-poort is een passieve poort. De VGA-poort is een actieve poort. Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	5.9 in [15 cm]
Lengte product	10.5 in [26.6 cm]
Breedte product	1.8 in [4.5 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	2.3 oz [65.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	1.0 in [2.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 oz [68.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - DisplayPort-naar-HDMI/VGA/DVI-adapter
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.