

1,8m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon

Produkt-ID: DP4N1USB6



Das 1,8 m lange 4-in-1-USB DisplayPort® KVM-Switchkabel (mit Audio und Mikrofon) integriert die DisplayPort Videoqualität mit USB-Maus- und -Tastatur-Anschluss, 3,5-mm-Audio-Ausgang und Mikrofonanschluss in einem einzigen kompakten Kabel. Dieses hochwertige, komfortable 4-in-1 KVM-Kabel ist eine kostengünstige Lösung für die Verwendung mit jedem DisplayPort-fähigen USB KVM-Switch, mit dem Sie Display und USB-Peripheriegeräte über mehrere Computer, die für High Definition-Ausgang konfiguriert sind, verwenden können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie schnell und einfach einen DisplayPort KVM an den Host-PC an.
- Schließen Sie einen DisplayPort-Video-Switch mit USB-Unterstützung an.

Merkmale

- Vier separate Kabel in einem
- Spritzgegossene Steckverbinder mit Zugentlastung

- DisplayPort-Steckverbinder mit Schnappverschluss
- Goldbeschichtete Audio- und Video-Steckverbinder
- Farbcodierte 3,5-mm-Stereo Audio- und Mikrofonsteckverbinder

Steckverbinder

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinder A	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	1 - DisplayPort (20-polig)
	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Steckverbinder B	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	1 - DisplayPort (20-polig)
	1 - USB B (4-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	10.9 oz [308.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	10.9 in [27.6 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
Pakethöhe	0.8 in [2.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	11.4 oz [324.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1,8 m 4-in-1 DisplayPort, USB und Audio-Kabel
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.