

1,80m 4-in-1 USB DisplayPort KVM-switch Kabel met Audio en Microfoon

Productcode: DP4N1USB6



De 1,80 m lange DP4N1USB6 4-in-1 USB DisplayPort® KVM-switch Kabel met Audio en Microfoon integreert DisplayPort-video met een USB-muis en toetsenbord, microfoonaansluitingen en een 3,5mm audio-uitgang in één compacte kabel. Deze kwalitatief hoogwaardige 4-in-1 KVM-kabel is een betaalbare en handige oplossing die geschikt is voor gebruik met USB KVM-switches die DisplayPort ondersteunen, zodat u een weergave- USB-apparaat kunt delen tussen meerdere computers die zijn geconfigureerd voor HD-weergave.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een DisplayPort KVM-switch snel en gemakkelijk aan op een pc
- Sluit een DisplayPort videoschakelaar aan met USB-ondersteuning

Eigenschappen

- Vier afzonderlijke kabels in één
- Gegoten connectoren met trekcontlasting

- Vergrendelbare DisplayPort-connectoren
- Vergulde audio- en video-connectoren
- Kleurgecodeerde 3,5mm 2-kanaals stereo audio- en microfoonaansluitingen

Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 1 - DisplayPort (20-polig) 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 1 - DisplayPort (20-polig) 1 - USB B (4-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	10.9 oz [308.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	10.9 in [27.6 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.4 oz [324.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 1,80m 4-in-1-kabel DisplayPort®, USB en audio

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.