

1.8m DVI-I (オス) - DVI-D (オス) + VGA (オス) スプリット2分岐ケーブル ブラック

製品ID: DVIVGAYMM6



DVI-DモニターやVGAモニターを単一のDVI-Iビデオカードポートに接続する分岐ケーブル。費用対効果と信頼性に優れたデュアルディスプレイソリューションです。

注意: デジタル モニタとアナログ モニタの同時使用に対応していないビデオカードもあります。その場合、一度に使用できるディスプレイは1台のみとなります。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ 2台のディスプレイ (DVI-DおよびVGA) を単一のDVI-Iビデオ カードポートに接続

## 製品の特長

- ・ DVI-Iオスコネクタ- DVI-DオスおよびHD 15 VGAオスコネクタ

### ハードウェア

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 保証に関する方針   | Lifetime           |
| コネクタメッキ    | ニッケル               |
| ジャケットケーブル型 | ポリ塩化ビニル            |
| ケーブル遮蔽タイプ  | 2重シールド (編組 + アルミ箔) |

|                      |                  |                                                          |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 性能                   |                  |                                                          |
|                      | 最大デジタル解像度        | 2560 × 1600 @ 60Hz                                       |
| コネクタ                 |                  |                                                          |
|                      | コネクタA            | 1 – DVI-I [29ピン]                                         |
|                      | コネクタB            | 1 – DVI-D [25ピン]                                         |
|                      |                  | 1 – VGA (高密度D-Sub) [15ピン]                                |
| 物理的特徴                |                  |                                                          |
|                      | 色                | ブラック                                                     |
|                      | ワイヤゲージ           | 28 AWG                                                   |
|                      | ケーブル長            | 1.8 m [6.0 ft]                                           |
|                      | 製品縦              | 1.8 m [6.0 ft]                                           |
|                      | 製品重量             | 338.5 g [11.9 oz]                                        |
| パッケージ情報              |                  |                                                          |
|                      | パッケージ数量          | 1                                                        |
|                      | パッケージ縦           | 22 cm [8.7 in]                                           |
|                      | パッケージ横           | 20 cm [7.9 in]                                           |
|                      | パッケージ高さ          | 28 mm [1.1 in]                                           |
|                      | 工場出荷時 (パッケージ) 重量 | 347.5 g [12.3 oz]                                        |
| 箱に含まれているもの           |                  |                                                          |
|                      | パッケージ内容          | 1 – 1.8m DVI-Iオス – DVI-Dオス + HD15 VGAオス<br>ビデオスプリッターケーブル |
| Warranty Information |                  |                                                          |
|                      | Warranty         | 整備品ライフタイム保証                                              |

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。