

2-poort ExpressCard Laptop 1394a FireWire Adapterkaart

Productcode: EC13942



Deze 2-poort ExpressCard Laptop 1394a FireWire Adapterkaart biedt een betrouwbaar platform voor het aansluiten van praktisch elk FireWire 400-apparaat

De ExpressCard 1394a FireWire Adapter zorgt voor een probleemloze werking van via FireWire 400 aangesloten apparaten en ondersteunt overdrachtssnelheden tot 400 Mbit/s - ideaal voor het aansluiten van FireWire-multimedia-apparaten, het bewerken van multimediatebestanden of gewoon het via FireWire overzetten van grote hoeveelheden data van een computer naar externe opslagmedia.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een laptop
- Sluit een digitale camera aan op een laptop met ExpressCard-slot voor het overzetten van foto's en video's
- Sluit een high-speed externe harde schijf aan op een systeem met ExpressCard

Eigenschappen

- Twee 6-pins FireWire-poorten met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort
- Voldoet aan de IEEE 1394-1995, 1394a-2000 en OHCI 1.1-normen
- Past in 34mm en 54mm ExpressCard-slots
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	2
Interface	FireWire 400 (1394a)
Bus type	ExpressCard
Kaarttype	34mm ExpressCard
Chipsetcode	Texas Instruments - XIO2200A

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	400 Mbit/s
-----------------------------	------------

Connector(en)

Type connector(en)	1 - ExpressCard (34mm)
Externe poorten	2 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een vrije ExpressCard-slot
----------------------------	----------------------------

Voeding

Voedingsbron	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1A+
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H

Fysieke eigenschappen

Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
Breedte product	1.3 in [3.4 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.9 cm]
Gewicht product	3.5 oz [100.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	3.0 in [76.0 mm]
Package Height	9.6 in [24.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.1 oz [144.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - FireWire ExpressCard
	1 - 4-6-pins FireWire-kabel
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.