

Scheda adattatore per laptop FireWire 1394b ExpressCard a 2 porte

ID prodotto: EC1394B2



La scheda adattatore FireWire ExpressCard a 2 porte consente di aggiungere due porte FireWire 1394b a un computer laptop, fornendo un metodo conveniente per aggiungere dispositivi FireWire IEEE-1394a e IEEE-1394b, anche senza una porta FireWire 400 o 800 integrata. Basta inserire la scheda FireWire 800 IEEE-1394b (EC1394B2) in uno slot ExpressCard per poter connettere un'ampia gamma di dispositivi FireWire al laptop, sfruttando velocità di trasferimento dei dati fino a 800 Mbps. La scheda, inoltre, è compatibile all'indietro con dispositivi 1394a, in modo da poter connettere ai notebook sia dispositivi FireWire 400 che 800 tramite il medesimo adattatore.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un laptop senza porte FireWire.

- Consente il collegamento di una fotocamera digitale a un laptop con slot ExpressCard per scaricare fotografie e filmati.
- Consente il collegamento di un disco rigido esterno ad alta velocità a un sistema abilitato per ExpressCard.

Caratteristiche

- 2 porte FireWire 800 con supporto per velocità di trasferimento dati fino a 800 Mbps
- Conforme a IEEE 1394b e compatibile all'indietro con IEEE 1394a - 2000 e con gli standard 1394-1995
- Adatto a slot ExpressCard da 34 e 54 mm
- Supporto opzionale di alimentazione esterna per dispositivi FireWire ad alta potenza
- Compatibile con plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	2
Interfaccia	FireWire 800 (1394b)
Tipo bus	ExpressCard
Tipo scheda	ExpressCard da 34 mm
ID chipset	Texas Instruments - XIO2213A

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	800 Mbps
--	----------

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - ExpressCard (34 mm)
Porte esterne	2 - Firewire 800 (9 pin, IEEE 1394b)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016

Mac OS® 10.4 to 10.11

Linux 3.5.x to 4.11.x Solo Versioni LTS

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Uno slot ExpressCard disponibile
Nota	Adattatore di alimentazione separato necessario solo in caso di collegamento di dispositivi FireWire ad alta potenza che richiedono un'alimentazione superiore a quella fornita dallo slot ExpressCard.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2A+
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	H

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Peso prodotto	1.1 oz [30.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.6 in [16.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione (confezione)	3.0 oz [86.0 g]
---------------------------------	-----------------

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Scheda FireWire ExpressCard

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.