

HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till HDMI-konverterarkabel - 2 m

Produkt ID: DPMDPHD2HD



Denna unika kabeladapter låter dig ansluta nästan vilken bärbar eller stationär dator som helst till en HDMI®- skärm eller -projektor. Den stöder HDMI-, DisplayPort™- och Mini DisplayPort-utgången från din dator och videoupplösningar på upp till Ultra HD 4K.

Denna mångsidiga kabeladapter är dessutom Thunderbolt™-kompatibel vid anslutning direkt till en kompatibel DisplayPort över en Thunderbolt I/O-port.

Denna kabeladapter är idealisk för ditt styrelserums HDMI-skärm eller -projektor. Du kan reducera trassel och slippa behovet av flera adaptrar på bordet i styrelserummet genom att använda en enda kabeladapter med stöd för flera olika signaler.

Kabeladaptorn stöder flera olika insignaler så att du kan uppfylla många olika användarbehov. Medarbetare och gäster kan koppla in sina bärbara datorer med HDMI, DP eller mDP och ge sina presentationer med hjälp av styrelserummets HDMI-skärm utan att behöva ta med sig egna adaptrar.

Denna kabeladapter ser till att du kan upprätthålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än 1080p. Adaptorn är dessutom bakåtkompatibel med skärmar och videokällor med lägre upplösning. Med stödet för HD-upplösningar på 1080p och 720p kan du vara säker på att din befintliga 4K video-utrustning även räcker i framtiden.

Adaptorn kan strömföras genom den medföljande Micro USB-kabeln genom att ansluta kabeln från adaptorn till en USB-port på användarens bärbara dator eller till en USB-port på HDMI-skärmen. Användaren kan sedan ansluta sin bärbara dator till en ingång på kabeladaptorn och dela sina presentationer.

DPMDPHD2HD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut en dator med HDMI, DisplayPort eller Mini DisplayPort till en HDMI-skärm eller -projektor
- Byt ut flera adaptrar mot en enda adapter som stöder tre videosignaler
- Använd i skolsalar för att låta olika lärare och elever presentera från olika bärbara datorer

Funktioner

- Slipp bekymret med att använda olika adaptrar i ett enda styrelserum eller klassrum
- Var förberedd för alla dina presentationer och olika användarkrav
- Enastående videokvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K vid 30 Hz

Hårdvara

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Garantipolicy | 2 Years |
| Active or Passive Adapter | Passiv |
| AV-ingång | DisplayPort Mini-DisplayPort HDMI |
| AV-utgång | HDMI |
| Audio | Ja |

Prestanda

| | |
|---------------------|----|
| Stöd för widescreen | Ja |
|---------------------|----|

Kontakt(er)

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kontakttyp(er) | USB Micro-B (5-stifts) |
| Connector A | DisplayPort (20-stifts) Mini-DisplayPort (20-stifts) HDMI (19-stifts) |



| | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| | Connector B | HDMI (19-stifts) |
| <hr/> | | |
| Ström | | |
| | Power Source | Strömförsörjd via USB |
| <hr/> | | |
| Miljö | | |
| | Drifttemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Förvaringstemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| | Luftfuktighet | 5% ~ 90% RH |
| <hr/> | | |
| Utseende | | |
| | Färg | Svart |
| | Kabellängd | 6.6 ft [2 m] |
| | Produktlängd | 6.6 ft [2.0 m] |
| | Produktbredd | 2.4 in [60.0 mm] |
| | Produkthöjd | 0.6 in [15.0 mm] |
| | Produktvikt | 7.9 oz [225.0 g] |
| <hr/> | | |
| Förpackning | | |
| | Förpackningsantal | 1 |
| | Package Length | 8.7 in [22.0 cm] |
| | Package Width | 4.8 in [12.3 cm] |
| | Package Height | 2.6 in [65.0 mm] |
| | Fraktvikt (förpackning) | 17.0 oz [483.0 g] |
| <hr/> | | |
| Vad det är i lådan | | |
| | Ingår i paketet | 2 m DP, mDP eller HDMI till HDMI-konverterarkabel |
| | | 2 m Micro USB-kabel |
| | | Instruktionsbok |
| <hr/> | | |



* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

