

Rack Móvil Plástico para Disco Duro HDD SATA de 3,5" Pulgadas con Bandeja Bahía de 5,25"

ID del Producto: DRW110SATBK



Este cajón/estante móvil para unidades de disco duro SATA ofrece una práctica solución de intercambio en caliente de unidades SATA, que permite insertar y extraer rápidamente unidades de disco duro SATA sin tener que abrir la caja del ordenador.

Solo hay que instalar la bahía de unidad (incluida) en una bahía de unidad de disco duro de 5,25" en el ordenador anfitrión y montar un disco duro SATA HDD de 3,5" en el caddy (extraíble). La conexión de una unidad de disco duro SATA al ordenador consiste en un proceso tan sencillo como insertar el caddy en la bahía de la unidad, la cual puede bloquearse para evitar que se extraiga sin autorización la unidad SATA instalada.

Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades de disco duro SATA III, este backplane HDD soporta SATA III para velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.


Solución adecuada para unidades de gran volumen, el cajón HDD soporta unidades de disco duro SATA, SATA II y SATA III de 6 Gbps, lo cual permite intercambiar grandes volúmenes de datos en cuestión de segundos. El backplane/estante móvil es totalmente compatible con las instalaciones RAID, lo cual garantiza un máximo rendimiento y versatilidad para aplicaciones de almacenamiento mejorado.

El caddy de la unidad incluye un ventilador posterior con motor de rodamiento de bolas que mantiene refrigerada la unidad, además de optimizar el funcionamiento y aumentar la durabilidad del equipo. Para evitar daños en las unidades de disco duro mientras se insertan y se extraen del ordenador, el caddy de la unidad incluye amortiguadores y almohadillado de caucho que limita las vibraciones o choques de la unidad. Este estante móvil también es compatible con los caddy de unidad de disco duro SATA de la serie DRW113.

Solución fiable y duradera, el cajón de unidades está fabricado con material altamente duradero, con

una tasa de inserción de 3 K, y está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite añadir bahías con funcionalidad hot-swap a un servidor o estación de trabajo
- Permite reemplazar o actualizar un backplane IDE antiguo por un backplane SATA
- Ideal para constructores de sistemas que necesitan copiar varios discos rápidamente en forma simultánea
- Excelente para entornos operativos en los que regularmente se deben reemplazar/extraer discos, los cuales no requieren de protección externa luego de extraídos
- Permite reemplazar/extraer discos en forma individual de un arreglo de almacenamiento sin que el sistema deje de funcionar en ningún momento

Características

- Apto para una unidad SATA en una bahía frontal de fácil acceso de 5,25pulgadas
- Caddy y bahía para disco duro de plástico
- Caddy con tecla de bloqueo
- Amortiguadores de goma
- Índice de inserción de 3.000+
- Ventilador con rodamiento de bolas de 40mm
- Indicador LED de encendido
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta discos duros SATA de factor de forma de 3,5 pulgadas

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Sistema de Bloqueo	Sí
Ventilador(es)	Sí
Ventiladores	1 - 40 mm
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	3.5in
Unidades Compatibles	SATA
Tipo de Rodamiento del Ventilador	Rodamiento de bola

Rendimiento

Protección de Impacto	Sí
-----------------------	----

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - SATA (7 pines, datos)
	1 - Alimentación SATA (15 pines)
Conectores del Host	1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex)
	1 - SATA (7 pines, datos)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	PC o Mac con una Bahía para Discos de 5,25 pulgadas
Nota	IMPORTANTE: La unidad es un modelo específico y no está diseñada para ser utilizada con diferentes modelos de cajones para disco duro a menos que se indique lo contrario

Indicadores

Indicadores LED 1 - Encendido (Verde)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	8.7 in [22 cm]
Ancho del Producto	5.8 in [14.8 cm]
Altura del Producto	1.6 in [4.1 cm]
Peso del Producto	18.7 oz [530 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.1 in [15.4 cm]
Ancho de la Caja	1.9 in [48 mm]
Altura de la Caja	9.2 in [23.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.3 lb [0.6 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Caddy Caja Extraíble de 3,5 pulgadas
	1 - Bahía Caja Extraíble de 5,25 pulgadas
	2 - Teclas
	1 - Tornillos de Montaje
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.