

Rack Móvil Aluminio Reforzado Disco Duro HDD SATA 3,5" Pulgadas con Bandeja Bahía 5,25"

Product ID: DRW150SATBK



Este cajón/estante móvil para unidades de disco duro SATA ofrece una solución profesional de intercambio en caliente de unidades SATA, que permite insertar y extraer rápidamente unidades de disco duro SATA sin tener que abrir la caja del ordenador. El estante móvil es totalmente compatible con las instalaciones RAID, lo cual garantiza un máximo rendimiento y versatilidad para aplicaciones de almacenamiento mejorado.

Para obtener el máximo rendimiento y aprovechar todo el potencial de alta velocidad de las unidades de disco duro SATA III, este backplane HDD soporta SATA III para velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps cuando se empareja con un controlador compatible.

Solo hay que instalar la bahía de unidad en el ordenador anfitrión y montar un disco duro SATA HDD de 3,5" en el caddy (extraíble). La conexión de una unidad de disco duro SATA al ordenador consiste en un proceso tan sencillo como insertar el caddy en la bahía de la unidad, la cual puede bloquearse para evitar que se extraiga sin autorización la unidad. Incluye un ventilador con motor de rodamiento de bolas, en el panel frontal, fabricación de aluminio y tasa de inserción de 25 K. Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permite añadir bahías con funcionalidad hot-swap a un servidor o estación de trabajo
- Permite reemplazar o actualizar un backplane IDE antiguo por un backplane SATA
- Ideal para constructores de sistemas que necesitan copiar varios discos rápidamente en forma simultánea
- Excelente para entornos en los que regularmente se deben reemplazar/extraer discos, los cuales no requieren de protección externa luego de extraídos

- Permite reemplazar/extraer discos individuales de un arreglo de almacenamiento sin que el sistema deje de funcionar en ningún momento

Features

- Instale un disco SATA en una bahía frontal de 5,25 pulgadas de fácil acceso
- Caddy y bahía fabricados en aluminio de alta resistencia
- Caddy con tecla de bloqueo
- Amortiguadores de goma
- Índice de inserción de 25.000+
- Ventilador con rodamiento de bolas de 40mm
- Puerta de la bahía resistente al polvo
- Indicadores LED de Encendido y Actividad
- Compatible con SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Soporta discos duros SATA de factor de forma de 3,5 pulgadas

Hardware	Warranty	2 Years
	Sistema de Bloqueo	Yes
	Ventiladores	40 mm
	Tamaño de la Unidad	3.5in
	Unidades Compatibles	SATA
	Tipo de Rodamiento del Ventilador	Ball Bearing
Conector(es)	Conectores de la Unidad	SATA (7 pin, Data)
	Conectores de la Unidad	SATA Power (15 pin)
	Conectores del Host	SATA (7 pin, Data)
	Conectores del Host	SATA Power (15 pin)
	Conectores del Host	LP4 (4 pin; Large Drive Power)
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	PC o Mac con una Bahía para Discos de 5,25 pulgadas
	Nota	La unidad es un modelo específico y no está diseñada para ser utilizada con diferentes modelos de cajones para disco duro a menos que se indique lo contrario
Indicadores	Indicadores LED	Encendido (Verde)
	Indicadores LED	Actividad (Amarillo)

Características Físicas	Color	Black
	Tipo de Gabinete	Aluminum
	Longitud del Producto	7.5 in [1.9 cm]
	Ancho del Producto	5.8 in [1.5 cm]
	Altura del Producto	1.6 in [41 mm]
	Peso del Producto	27.6 oz [782 g]

Información de la Caja	Longitud de la Caja	7.7 in [2.0 cm]
	Ancho de la Caja	6.0 in [1.5 cm]
	Altura de la Caja	1.9 in [47 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	29.4 oz [834 g]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Bahía de 5,25" para Rack Extraíble
	Incluido en la Caja	Manual de Instrucciones
	Incluido en la Caja	Cable SATA
	Incluido en la Caja	Caddy Rack Extraíble
	Incluido en la Caja	Kit de Tornillos
	Incluido en la Caja	Tecla

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

