

Dual SATA zu LP4 Power Doubler Kabeladapter - 2 SATA zu 4 Pin LP4 Interner PC-Peripherie-Stromversorgungsanschluss - SATA Y-Kabel - Stecker/Buchse - 18 AWG Draht - 9 Ampere/108W

Produkt-ID: DSATPMOLP4



Der SATA-auf-LP4-Stromversorgungskabel-Adapter verfügt über zwei SATA-Strom-Steckverbinder und eine LP4-Buchse.

Das interne PC-Stromkabel macht es überflüssig, Ihr Netzteil für Peripheriegeräte aufzurüsten, die über den LP4-Anschluss zusätzlichen Strom benötigen. Dadurch können Sie Ihre Stromanschlüsse erweitern und Ihre internen PC-Geräte (d. h. Festplatte, DVD-ROM-Laufwerk, Zusatzkarte usw.) im Systemgehäuse montieren. Darüber hinaus bietet das Dual-SATA-Stromkabel eine Kabellänge von 15 cm von jedem SATA-Anschluss zum 4-poligen LP4-Peripheriegeräte-Stromsteckverinder.

Dieses Stromversorgungs-SATA-Kabel besteht ausschließlich aus hochwertigen Materialien und wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit konzipiert. Es ist die perfekte Verbindungslosung für anspruchsvolle Geräte.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Bietet Flexibilität in der Positionierung von LP4-Geräten und Kabel beim Aufbauen und Aufrüsten von Systemen
- Erweitern Sie den Verbindungsabstand Ihrer 4-poligen LP4-Geräte um 15 cm von Ihrer SATA-Stromversorgung

Merkmale

- DUAL SATA AUF LP4 NETZKABEL: Dieses Netzteil-Doppler-Adapterkabel überwindet die Output-Grenzen des SATA-Netzteils (ATX), indem es 2 SATA-Stromanschlüsse zu einem 4-Pin LP4 Anschluss kombiniert und so zusätzlichen Strom für Backplanes und Speicherperipherie liefert
- Bietet 15 cm Kabellänge für den Anschluss interner Peripheriegeräte in Ihrem Gehäuse
- EXTRA LEISTUNG FÜR 4-polige LP4 BACKPLANES: Das doppelte SATA-Netzteil auf LP4 Adapterkabel bietet zusätzliche Leistung für mobile Rack-Multi-Drive (SSD/HDD) Backplanes, die LP4 Power wie das StarTech.com SATSASBP425 nutzen
- HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: 100 % Kupfer 18AWG UL1007 Drähte mit PVC-Isolierung, ermöglicht max. Strom von 4,5 A pro Draht, Isolierung getestet bis zu 300 V DC und Steckverbinder aus hochfestem LD-PE, die hohe Spannung und Strombelastungen standhalten
- TECHNISCHE DATEN: 6 Zoll | 2x SATA-Netzstecker auf LP4-Pin Buchse | Isolierung: PVC | Stecker: LD-PE | 18 AWG, UL1007 | lebenslange Garantie | Hinweis: Angeschlossenes LP4-Gerät darf nicht mehr als 153 W (9 A pro Leitung) verbrauchen

Steckverbinder

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbinder A 2 - SATA-Strom (15-polig)

Steckverbinder B 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Lagertemperatur -20°C to 70°C (32°F to 158°F)

Feuchtigkeit Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C

Physische

Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	18 AWG
Kabellänge	5.9 in [150 mm]
Produktlänge	7.5 in [19.1 cm]
Produktbreite	1.1 in [2.9 cm]
Produkthöhe	0.1 in [0.2 cm]
Produktgewicht	1.1 oz [32.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.0 in [17.8 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.6 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [30.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Dual-SATA-auf-LP4-Adapter
--------------------	-------------------------------

Garantieinformatio
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.