

Cavo KVM DisplayPort e USB 5 Gbps da 3m, 4K 60 Hz, cavo combinato DP 1.2/USB 3.0 universalmente compatibile per switch KVM

ID prodotto: DU12210-KVM-CABLE



Il cavo KVM assicura una connessione affidabile tra un computer e uno switch KVM DisplayPort con supporto USB 5Gbps.

Semplifica la gestione dei cavi combinando più connessioni in un unico cavo. In questo modo si riduce il numero dei singoli cavi da gestire, rendendo l'installazione più rapida ed efficiente. Sono perfetti per gli ambienti in cui i KVM sono essenziali, come i data center, le sale server, le reti periferiche e le configurazioni di gestione remota, in quanto aiutano a ridurre l'ingombro dei cavi e a mantenere una postazione di lavoro ordinata ed efficiente.

Questo cavo combinato KVM funziona con qualsiasi sistema operativo, compresi Windows, macOS, ChromeOS e Linux. Supporta inoltre tutte le principali piattaforme hardware, come Intel, AMD e Apple Silicon.

Il cavo combo KVM è conforme a DisplayPort 1.2 e supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz, HDR10 e audio DP per un'esperienza audio/video di alta qualità. Il connettore USB 3.0 da Tipo-A a Tipo-B garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Collega un computer a uno switch KVM DisplayPort con porte host USB 5Gbps

Caratteristiche

- **CAVO COMBINATO KVM:** collega un computer a uno switch KVM Displayport con USB 5 Gbps; è ideale per workstation desktop e configurazioni in cui è essenziale una gestione dei cavi pulita e la commutazione tra i sistemi; funziona con qualsiasi KVM DP/USB 3.0
- **GESTIONE DEI CAVI OTTIMIZZATA:** combina DisplayPort e USB 3.2 Gen 1 in un unico cavo, riducendo la complessità di configurazione e semplificando l'installazione per uno spazio di lavoro più pulito ed efficiente
- **COMPATIBILITÀ UNIVERSALE:** il cavo KVM DisplayPort dotato di USB 5Gbps; indipendente dal SO, supporta tutti i sistemi operativi inclusi Windows, macOS, ChromeOS e Linux; compatibile con tutte le piattaforme hardware come Intel, AMD e Apple Silicon
- **SPECIFICHE TECNICHE:** Il cavo combinato KVM è conforme allo standard DisplayPort 1.2 e supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz, HDR10 e audio DisplayPort; il connettore da USB 3.0 Tipo A a Tipo B supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- **LA SCELTA DEGLI IT PRO:** Progettate per garantire affidabilità nelle implementazioni, le nostre soluzioni sono testate in laboratorio e collaudate sul campo per un'integrazione perfetta; supportate da assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.2
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz

Connettore/i

	Connettore A	1 - DisplayPort
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	Connettore B	1 - DisplayPort
		1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Non è necessario alcun driver o software
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza del cavo	10.0 ft [3.0 m]
	Lunghezza prodotto	10.0 ft [3.0 m]
	Larghezza prodotto	0.8 in [20.3 mm]
	Altezza prodotto	0.4 in [11.2 mm]
	Peso prodotto	9.8 oz [278 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	5.4 in [13.8 cm]
	Larghezza del Pacco	15.6 in [39.5 cm]
	Altezza del Pacco	2.0 in [5.1 cm]
	Peso spedizione (confezione)	15.9 oz [450.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo KVM
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

