

Adaptador DVI a DisplayPort Alimentado por USB - Conversor DVI a DisplayPort - Convertidor DVI-D a DP - 1920x1200

ID del Producto: DVI2DP2



Este adaptador DVI a DisplayPort le permite conectar una fuente de video DVI, como su computador de escritorio, a su monitor o proyector DisplayPort (DP).

El conversor DVI a DisplayPort ofrece alimentación por USB, lo cual significa obtener la alimentación mediante el puerto USB de su computador, a diferencia de algunos conversores que requieren voluminosos adaptadores externos de alimentación. Los dispositivos con alimentación por USB no requieren una toma de corriente alterna (CA), así que es posible conectar un computador equipado con DVI a un proyector o pantalla DP en caso de limitación del número o el acceso a tomacorrientes, como en una sala de juntas o con una estación de trabajo.

El adaptador DVI a DP también es compatible con el tipo de instalación plug-and-play, así que no es necesario cargar ningún software controlador en su computador.

Mediante el uso del adaptador DVI a DisplayPort puede conectar un monitor secundario a un puerto libre DVI de su computador. El espacio adicional en pantalla facilita el trabajo multitarea, a fin de lograr más eficiencia y completar más trabajo en menos tiempo. Solución perfecta para su uso en oficinas o en cualquier entorno en que tenga que visualizar documentos, hojas de cálculo o páginas web a través de varias pantallas.

Gracias a su compatibilidad con resoluciones de pantalla 1920x1200 o 1080p, el adaptador DVI a DisplayPort le permite aprovechar totalmente las capacidades DVI-D de un solo enlace integradas en la tarjeta de video de su computador.

El modelo DVI2DP2 está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte su ordenador portátil o de sobremesa equipado con DVI a un monitor DisplayPort
- Utilícelo en su oficina o en entornos de oficina compartida, con el fin de conectar con una pantalla secundaria
- Comparta el contenido de su ordenador equipado con DVI a través de un proyector DisplayPort en una sala de juntas o sala de conferencias

Características

- **WIDE COMPATIBILITY:** This USB powered Single-Link DVI-D to DisplayPort adapter connects your DVI source to any DisplayPort monitor, display or projector; Works with desktop computers, graphic cards and laptop docking stations with DVI-D outputs
- **CRYSTAL-CLEAR PICTURE:** With support for resolutions up to 1920x1200 @ 60Hz, this DVI male to DisplayPort female adapter produces crisp, crystal-clear picture quality
- **USB POWERED:** Built-in 8" USB power cable easily connects to an available USB port, eliminating the need for an external power adapter; USB power cable does not transmit video or data signals
- **HASSLE-FREE SETUP:** No software installation or drivers required; This DVI to DP cable provides a simple plug and play solution, for an easy, user-friendly setup; Works with Windows, Linux, Chrome OS and MacOS
- **INDUSTRY-LEADING PRODUCT SUPPORT:** Backed by a 2-year StarTech.com warranty, this DVI-D to DP video adapter also comes with free lifetime technical support

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	DVI-D
Salida A/V	DisplayPort
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	Mega Chip - STDP2600

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.2
----------------	-----------------

Resolución Digital Máxima	1920 x 1200 at 60Hz
Resoluciones Admitidas	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200 1600x900 1440x900 1400x1050 (SXGA+) 1366x768 1360x768 1280x1024 1280x960 1280x800 1280x768 (WXGA) 1280x720p (720p) 1280x600 1152x864 1024x768 800x600 (SVGA) 640x480 (480p)

Pantalla Plana Soportada	Sí
-----------------------------	----

MTBF	1,040,762 horas
------	-----------------

Conector(es)

Conector A	DVI-D (25 pines) DisplayPort (20 pines)
------------	--

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente	Alimentado por USB
------------------------	--------------------



Incluido

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR de 40% a 50%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	10.0 in [25.4 cm]
Longitud del Producto	6.8 in [17.2 cm]
Ancho del Producto	5.6 in [14.3 cm]
Altura del Producto	1.3 in [32.0 mm]
Peso del Producto	5.3 oz [150.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	10.0 in [25.4 cm]
Ancho de la Caja	1.3 in [34.0 mm]
Altura de la Caja	0.7 in [17.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 oz [64.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	DVI-D a DisplayPort con Audio
	Cable USB de extensión de 610mm

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.