

Carte adaptateur contrôleur 2 ports ExpressCard eSATA

Nº de produit: ECESATA22



Cette carte adaptateur 2 ports eSATA ExpressCard permet aux utilisateurs d'ordinateurs portables de profiter des capacités haute performance du stockage eSATA, grâce à des vitesses de transfert de données d'au plus 3 Gbps, d'une capacité de multiplicateur de port à basculement à base de commande, permettant la connexion de plusieurs disques durs externes à un portable hôte, PC ou MAC, via une seule connexion eSATA.

Utilisant un chipset unique PCI Express natif, la carte contrôleur eSATA permet d'améliorer la compatibilité, la fiabilité et les performances, répondant ainsi à vos besoins de stockage externe.

Certifications, rapports et compatibilité























Applications

- Permet d'ajouter une connectivité eSATA à un ordinateur portable afin de connecter des périphériques de stockage externe de haute vitesse.
- Permet la mise à niveau en connectant des dispositifs de stockage externe à l'aide d'un port USB 2.0 afin d'accélérer les disques eSATA.



Spécifications techniques

- Deux ports SATA externes (eSATA).
- Prise en charge de FIS et de la technologie des multiplicateurs de port à base de commande.
- Adaptation dans les logements ExpressCard 34 mm et 54 mm.
- Conformité aux spécifications ATA 2.5 de série avec vitesses de transfert d'au plus 3.0 Gbps.
- Compatibilité avec remplacement à chaud.
- Utilisation d'un chipset PCI Express unique.

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de ports	2
	Interface	eSATA
	Type de bus	ExpressCard
	Type de carte	ExpressCard 34 mm
	ID du chipset	Silicon Image - SiI3132
Performance		
	Type et débit	SATA 3 Gbit/s (SATA II)
	Prise en charge multiplicateur de port	Oui
	RAID	Non
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - Carte ExpressCard (34 mm)
	Ports externes	2 - eSATA (7 broches , données)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012



Mac OS X® 10.6 to 10.11

Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	4.4 in [11.2 cm]
	Largeur du produit	1.3 in [3.4 cm]
	Hauteur du produit	0.8 in [2.1 cm]
	Poids du produit	1.4 oz [40 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	6.8 in [17.2 cm]
	Package Width	2.8 in [72 mm]
	Package Height	7.3 in [18.5 cm]
	Poids brut	0.2 lb [0.1 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Carte contrôleur eSATA ExpressCard
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis