

Adaptador DVI a DisplayPort Alimentado por USB - Convertidor DVI a DisplayPort - DVI-D a DP - 1920x1200

ID del Producto: DVI2DP2



Este adaptador DVI a DisplayPort le permite conectar una fuente de video DVI, como su computadora de escritorio, a su pantalla o proyector DisplayPort (DP).

El convertidor DVI a DisplayPort ofrece alimentación por USB, lo cual significa obtener la alimentación mediante el puerto USB de su computadora, a diferencia de algunos convertidores que requieren voluminosos adaptadores externos de alimentación. Los dispositivos con alimentación por USB no requieren una toma de corriente alterna (CA), así que es posible conectar una computadora equipada con DVI a un proyector o pantalla DP en caso de limitación del número o el acceso a tomacorrientes, como en una sala de juntas o con una estación de trabajo.

El adaptador DVI a DP también es compatible con el tipo de instalación plug-and-play, así que no es necesario cargar ningún software controlador en su computadora.

Mediante el uso del adaptador DVI a DisplayPort puede conectar una pantalla secundaria a un puerto libre DVI de su computadora. El espacio adicional en pantalla facilita el trabajo multitarea, a fin de lograr más eficiencia y completar más trabajo en menos tiempo. Solución perfecta para su uso en oficinas o en cualquier entorno en que tenga que visualizar documentos, hojas de cálculo o páginas web a través de varias pantallas.

Gracias a su compatibilidad con resoluciones de pantalla 1920x1200 o 1080p, el adaptador DVI a DisplayPort le permite aprovechar totalmente las capacidades DVI-D de un solo enlace integradas en la tarjeta de video de su computadora.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su computadora de escritorio o laptop equipada con DVI a una pantalla DisplayPort
- Utilícelo en su oficina o en entornos de oficina compartida, con el fin de conectar con una pantalla secundaria
- Comparta el contenido de su computadora equipada con DVI a través de un proyector DisplayPort en una sala de juntas o sala de conferencias

Características

- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Conecta su fuente DVI a cualquier monitor, pantalla o proyector DisplayPort. Funciona con ordenadores de sobremesa, tarjetas gráficas y estaciones de acoplamiento de portátiles con salidas DVI-D
- **IMAGEN CRISTALINA:** Con soporte para resoluciones de hasta 1920x1200 @ 60Hz, este adaptador DVI macho a DisplayPort hembra produce una calidad de imagen nítida y cristalina
- **ALIMENTACIÓN POR USB:** El cable de alimentación USB incorporado de 20CM se conecta fácilmente a un puerto USB disponible, eliminando la necesidad de un adaptador de corriente. El cable de alimentación USB no transmite señales de datos
- **CONFIGURACIÓN SIN PROBLEMAS:** Este cable DVI a DP proporciona una solución sencilla de tipo "plug and play", para una configuración fácil y sencilla. Funciona con Windows, Linux, Chrome OS y MacOS
- **SOPORTE DE PRODUCTO LÍDER EN LA INDUSTRIA:** Respaldo por una garantía de 2 años de StarTech.com. Este adaptador de vídeo DVI-D a DP también viene con soporte técnico gratuito de por vida

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	DVI-D
Salida A/V	DisplayPort
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	Mega Chip - STDP2600

Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.2
Resolución Digital Máxima	1920 x 1200 at 60Hz
Resoluciones Admitidas	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200 1600x900 1440x900 1400x1050 (SXGA+) 1366x768 1360x768 1280x1024 1280x960 1280x800 1280x768 (WXGA) 1280x720p (720p) 1280x600 1152x864 1024x768 800x600 (SVGA) 640x480 (480p)
Pantalla Plana Soportada	Sí
MTBF	1,040,762 horas

Conector(es)

Conector A	1 - DVI-D (25 pines) 1 - DisplayPort (20 pines)
------------	--

Requisitos de
Energía

Adaptador de Corriente Alimentado por USB
Incluido

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR de 40% a 50%

Características
Físicas

Color Negro

Longitud del Cable 24.2 in [615 mm]

Longitud del Producto 9.9 in [25.2 cm]

Ancho del Producto 1.5 in [3.9 cm]

Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]

Peso del Producto 3.4 oz [96.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.8 in [17.2 cm]

Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.0 oz [170.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - DVI-D a DisplayPort con Audio

1 - Cable USB de extensión de 610mm

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.