

## Adaptateur vidéo DVI vers HDMI avec alimentation et audio USB - M/F - 1080p

N° de produit: DVI2HD



Cet adaptateur DVI vers HDMI® vous permet de connecter votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau DVI à un écran ou vidéoprojecteur HDMI. L'adaptateur fonctionne avec n'importe quelle sortie DVI, mais lorsque vous le connectez à votre ordinateur sous Windows®, il prend également en charge l'audio USB natif, ce qui vous permet d'ajouter l'audio de votre ordinateur au signal de sortie HDMI.

L'adaptateur DVI vers HDMI est facile à utiliser. Il bénéficie d'une installation plug-and-play : nul besoin de charger ou de télécharger un logiciel spécial, ce qui vous garantit une installation simple et rapide. L'adaptateur est également compact, ce qui lui permet de se fondre discrètement dans l'environnement de votre bureau, contrairement aux boîtiers d'adaptateurs DVI volumineux, qui prennent beaucoup d'espace sur le bureau.

Si vous souhaitez transmettre uniquement de la vidéo, vous pouvez utiliser seulement la connexion DVI. Si vous souhaitez transmettre de l'audio en plus de la vidéo, vous pouvez également brancher le connecteur USB. Aucun adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire, et vous disposez donc de tout ce dont vous avez besoin dans une seule solution compacte.

Cet adaptateur vous permet de profiter de la qualité vidéo HD de votre sortie DVI, avec une prise en charge de résolutions pouvant atteindre 1080p.

Le modèle DVI2HD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Rendez votre ancien appareil DVI compatible avec un nouveau téléviseur ou vidéoprojecteur HDMI
- Connectez un ordinateur DVI à un écran HDMI sur votre bureau ou poste de travail
- Convertissez le DVI en HDMI et ajoutez de l'audio au signal HDMI

## Spécifications techniques

- Ajoutez l'audio stéréo à 2 voies à votre sortie HDMI avec audio USB
- Configuration sans effort par installation plug-and-play
- Qualité d'image remarquable avec prise en charge de résolutions HD pouvant atteindre 1080p
- Compact et alimenté par USB pour une portabilité maximale

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Entrée AV	DVI-D
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui
ID du chipset	LT8522EX - CM108AH

---

### Performance

Résolutions numériques max.	1920 x 1080p at 60Hz
Résolutions prises en charge	1920x1080 (1080p)
	1680x1050 (WSXGA+)
	1600x1200
	1600x900
	1440x900
	1400x1050 (SXGA+)
	1366x768
	1360x768
	1280x1024

1280x960  
1280x800  
1280x768 (WXGA)  
1280x720p (720p)  
1280x600  
1152x864  
1024x768  
800x600 (SVGA)  
640x480 (480p)

Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Audio stéréo 2 voies
MTBF	1,102,819 heures

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	DVI-D (25 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Humidité	Humidité relative de 40 %-50 %

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	7.0 in [17.8 cm]
Longueur du produit	10.1 in [25.7 cm]



Largeur du produit	1.4 in [35.0 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [14.0 mm]
Poids du produit	1.8 oz [50.1 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.8 in [14.7 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Poids brut	4.4 oz [126.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur DVI vers HDMI
	Guide d'installation rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

