

Adattatore scheda di acquisizione video HD HDMI a ExpressCard 1080p

ID prodotto: ECHDCAP



La scheda di acquisizione video ExpressCard per HDMI® ECHDCAP (1080p) permette di acquisire video e audio ad alta definizione da una sorgente HDMI sul computer laptop tramite uno slot di espansione ExpressCard.

Il supporto di un ingresso video completo di 1080p oltre che dell'audio HDMI rende questa scheda di acquisizione HD la soluzione ideale per la creazione di copie digitali dei video per la modifica e la creazione di compilation o per la semplice registrazione di video sul laptop.

Questa scheda di acquisizione basata su ExpressCard supporta i sistemi NTSC e PAL e comprende una suite software di acquisizione video di semplice utilizzo che permette di registrare video e scattare fotografie salvandoli sul computer laptop/notebook.

La scheda di acquisizione per laptop presenta un design della ExpressCard a scomparsa per l'inserimento sui lati del laptop creando un perfetto componente aggiuntivo che può essere lasciato installato mentre si è in viaggio.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il Prodotto non consentirà la registrazione di contenuto HDCP protetto.

Requisiti di sistema:

- CPU: Intel Core 2 Duo (per acquisizione a 720p)
- Intel Core i5 (per acquisizione a 1080p)
- Memoria: 1 GB
- Video: Scheda grafica compatibile con DirectX 9.0c

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di registrare e convertire video digitali non crittografati sul laptop
- Importazione di registrazioni video su sistemi informatici, per applicazioni di video editing e multimediali
- HDMI Screen capture

Caratteristiche

- Acquisizione da sorgenti di ingresso HDMI® (la sorgente non deve essere crittografata)
- Supporta l'audio HDMI
- Acquisizione video 1080p completa
- Supporto dell'acquisizione del fermo immagine
- Codifica MPEG-4 e H.264
- Sistemi NTSC e PAL supportati
- Proporzioni 16:9 e 4:3
- Supporta il plug-in Adobe Premiere CS5 per la modifica

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Audio	Sì
Standard del settore	NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
	Codifica video: MPEG4/H.264
	Compatibilità con DirectShow
ID chipset	Mstar - MST3367CMK

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1080p
Risoluzioni supportate	TV: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p PC: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600
Specifiche audio	Audio HDMI 4800 Hz a 16 bit

Connettore/i

Tipo/i connettori	ExpressCard (34 mm)
Connettore A	Mini HDMI

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11, 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	CPU: Intel Core2 Duo (per acquisizioni a 720p) Intel Core i5 (per acquisizioni a 1080p)Memoria: 1 GB Video: Scheda grafica compatibile con DirectX 9.0c
-----------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
-------------------------	-----------------------------

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	3.0 in [75 mm]
Larghezza prodotto	1.4 in [35 mm]
Altezza prodotto	0.2 in [5 mm]
Peso prodotto	0.6 oz [16 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]



Peso spedizione
(confezione) 6.2 oz [176 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Scheda di acquisizione ExpressCard

Cavo mini HDMI a HDMI

CD driver e software

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

