

DVI naar Mini DisplayPort Adapter met Audio

Productcode: DVI2MDPA



De DVI2MDPA DVI naar Mini DisplayPort® Adapter (met 2-kanaals audio) zet een DVI-D (digitaal), Mini-DVI of HDMI-bronsignaal met bijbehorende audio om voor gebruik op een Mini DisplayPort- of DisplayPort-monitor met resoluties tot 1920x1200. Deze adapter biedt een eenvoudige plug-and-play installatie op zowel PC als Mac® voor een probleemloze werking op uw beeldscherm, wat u de tijd en moeite bespaart uw hardware te moeten upgraden. Deze DVI naar Mini-DisplayPort-adapter is een complete, kant-en-klare oplossing inclusief alle kabels die nodig zijn voor het aansluiten van een DVI-D-videobron met audio (3,5 mm stereo) op een Mini-DisplayPort-monitor, waaronder Apple Cinema HD® Display. De adapter kan ook worden gebruikt op mini-DVI of Mini-HDMI-bronnen via extra kabels (apart verkrijgbaar - zie Accessoires). Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit de DVI- of HDMI-uitgang van uw pc aan op een Mini-DisplayPort-monitor
- Zet DVI-video met audio om naar één Mini-DisplayPort-ingang op monitoren met audioweergave
- Zet een DVI-D-uitgangssignaal met de bijbehorende audio om voor gebruik met Apple Cinema Displays

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Inclusief kabels voor USB-voeding, Mini DisplayPort en 3,5 mm audio
- Stereo-audio wordt doorgegeven aan de Mini-DisplayPort-uitgang (monitor dient DisplayPort-audio te ondersteunen)
- EDID-informatie wordt opgeslagen en doorgegeven
- Gevoed via USB
- Geen software of drivers nodig

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	DVI-D
	3,5 mm stereoaudio
AV-uitgang	Mini-DisplayPort
Audio	Ja
Industriestandaarden	Mini-DisplayPort 1.1a
	DVI 1.0

Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

Connector(en)

Connector A	1 - USB Mini-B (5-polig)
	1 - DVI-D (25-polig)
	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Connector B		1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Kan worden gebruikt als HDMI-ingang of standaard DisplayPort-uitgang via adapters - zie Toebehoren
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power-indicator
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Ingangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Kabellengte	24.0 in [610 mm]
	Lengte product	3.3 in [83 mm]
	Breedte product	2.4 in [6.1 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
	Gewicht product	4.1 oz [116 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.7 in [22 cm]

Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.5 lb [0.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - DVI naar Mini-DisplayPort-adapter
	1 - Mini-Displayport-kabel
	1 - 3,5mm stereo audiokabel
	1 - Verdeelkabel USB mini-B mannetje naar 2x USB A mannetje
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.