

Module de transceiver SFP compatible Citrix EG3C0000086 - 1000BASE-SX

Nº de produit: EG3C0000086-ST



Le EG3C0000086-ST est un module de transceiver SFP fibre optique compatible Citrix EG3C0000086 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Citrix®. Il vous assure une connectivité de 1 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 1000BASE-SX et sur une distance maximale de 550 m.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 850 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 1 Gbps
- Type : multimode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 550 m
- MTBF : 629 953 711 heures
- Consommation d'énergie : < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Citrix EG3C0000086
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,0 W

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Citrix
Normes de l'industrie	IEEE 802.3z 1000BASE-SX

Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,25 Gbit/s
Distance de transfert max.	550m [1804ft]
Type de fibre optique	Multimode
Longueur d'onde	850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

Réseaux compatibles 1 000 Mb/s (1 Gb/s)

MTBF 629,953,711 hours

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - Slot SFP

Connecteur B 1 - Fibre optique duplex LC

Alimentation

Tension de sortie 3.3V DC

Caractéristiques physiques

Longueur du produit 0.5 in [1.4 cm]

Largeur du produit 2.2 in [5.7 cm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit 0.6 oz [16 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet 4.4 in [11.2 cm]

Largeur du Colis 3.7 in [9.4 cm]

Hauteur du Paquet 1.3 in [3.2 cm]

Poids brut 1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP

Informations de garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis