

Citrix EG3C0000087 compatibel SFP module - 10/100/1000BASE-TX koper optische transceiver - 100 m

Productcode: EG3C0000087-ST



De EG3C0000087-ST is een Citrix EG3C0000087 compatibel koper SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Citrix® switches en routers. Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via koper kabels, voor 10/100/1000BASE-TX conform netwerken, op een maximale afstand van 100 m.

Technische specificaties:

- Maximale gegevensoverdrachtssnelheid: 1 Gbps
- Type: koper
- Verbindingstype: RJ-45 connector
- Maximale overdrachtsafstand: 100 m
- MTBF: 510,469,759 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J

Deze SFP koper module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Citrix EG3C0000087

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

## Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Citrix EG3C0000087
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen

### Hardware

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Garantiebeleid       | Lifetime                      |
| Compatible Brand     | Citrix                        |
| Industriestandaarden | IEEE 802.3 10/100/1000BASE-TX |

### Prestaties

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 1,25 Gbit/s            |
| Max. overdrachtsafstand     | 100m [328ft]           |
| Glasvezeltype               | Koper                  |
| Glasvezelmodus              | Full-Duplex            |
| DDM                         | Nee                    |
| Compatibele netwerken       | 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) |
| MTBF                        | 510,469,759 hours      |

### Fysieke

#### eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Lengte product  | 0.5 in [13.7 mm] |
| Breedte product | 2.7 in [6.8 cm]  |
| Hoogte product  | 0.5 in [1.4 cm]  |
| Gewicht product | 0.5 oz [15.0 g]  |

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Lengte Verpakking        | 4.4 in [11.2 cm] |
| Breedte Verpakking       | 3.7 in [9.4 cm]  |
| Hoogte Verpakking        | 1.2 in [3.0 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 1.8 oz [52.0 g]  |

#### Wat wordt er meegeleverd

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Meegeleverd | 1 - SFP-transceiver |
|-------------|---------------------|

#### Garantiebepalingen

|          |            |
|----------|------------|
| Warranty | Levenslang |
|----------|------------|

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.