

20cm DVI-I Stecker auf DVI-D Buchse und VGA Buchse Splitter

Produkt-ID: DVI92030202L



Das Wyse DVI-Splitter-Kabel DVI92030202L ist mit einem DVI-I-Stecker ausgestattet, der in ein Kabel mit DVI-D-Buchse und ein Kabel mit HD15 VGA-Buchse aufgesplittet wird, sodass Sie gleichzeitig ein DVI-D- und ein VGA-Display oder entsprechende Projektoren an das Wyse-Terminal anschließen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie ein DVI-D- und ein VGA-Display oder entsprechende Projektoren an ein Wyse-Terminal an

Merkmale

- Vergossene, goldbeschichtete Steckverbinder mit Zugentlastung
- Bietet 20 cm Kabellänge
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200 @ 60Hz
-------------------------	--------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DVI-I (29-polig)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	1 - DVI-D (25-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	8.0 in [203.2 mm]
Produktlänge	8.0 in [20.3 cm]
Produktbreite	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	3.8 oz [107.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.4 in [29.0 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]

Pakethöhe	0.7 in [1.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.0 oz [114.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 20 cm langes DVI-I-Stecker-auf-DVI-D-Buchse-und-HD15-VGA-Buchse- Wyse-DVI-Splitterkabel
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.