

Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4 en 1 de 1,8 m avec audio et microphone

N° de produit: DVID4N1USB6



Le câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4 en 1 de 1,8 m avec audio et microphone offre une qualité vidéo DVI Dual Link avec une souris et un clavier USB, une sortie audio et une connexion pour microphone 3,5 mm en un seul câble compact. Le câble KVM 4 en 1 est une solution pratique et abordable qui est adaptée aux commutateurs KVM USB DVI Dual Link, vous permettant de partager un ensemble de périphériques USB entre deux ordinateurs configurés pour une sortie haute définition. Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com. Compatibilité : Les commutateurs KVM StarTech.com compatibles sont disponibles dans la section Accessoires. Modèles Aten (CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764) Modèles Avocent (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SC4UAD, SC420, SC440, SC540) Modèles Belkin (F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L) Modèles Cables to go (52047, 52048)

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Connecte un ordinateur à un commutateur USB KVM + DVI Dual Link avec un support audio et pour microphone

### Spécifications techniques

- Combine 4 câbles pour périphérique en un
- Prend en charge le signal DVI-D Dual Link

- Rétrocompatible avec les signaux et périphériques DVI-D Single Link
- Prend en charge les signaux de qualité HDTV et supérieurs (résolution de 2560 x 1600 à 60 Hz, et plus grande à une fréquence de rafraîchissement plus faible)
- Satisfait et dépasse toutes les spécifications DVI-D et USB 2.0
- Prend en charge la fréquence d'horloge DVI-D maximale en mode Dual Link jusqu'à 7,92 Gb/s

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	DVI-D (25 broches)
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	DVI-D (25 broches)
	USB B (4 broches)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	1.6 in [39.5 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15.5 mm]
Poids du produit	16.0 oz [453 g]

---

#### Informations d'emballage

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]



Package Height 1.6 in [40 mm]

Poids brut 16.6 oz [470 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble de commutateur KVM USB DVI-D Dual Link 4 en 1 avec audio

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

