

Modulo ricetrasmittitore SFP+ compatibile con Citrix EW3A0000710 - 10GBASE-SR

ID prodotto: EW3A0000710-ST



Il EW3A0000710-ST è un modulo ricetrasmittitore SFP+ in fibra compatibile con Citrix EW3A0000710 progettato, programmato e testato per funzionare con switch e router prodotti da Citrix®. Offre una connettività affidabile 10 GbE su cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBASE-SR a una distanza massima di 300 m.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: multimodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 300 m
- MTBF: 498,745,585 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap velocizza aggiornamenti e sostituzioni riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

## Caratteristiche

- 100% di compatibilità garantita con CitrixEW3A0000710
- I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
- Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Citrix
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	300m [984ft]
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps

MTBF 498,745,585 hours

Consumo energetico < 1.3W

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Umidità 30~70% RH

---

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto 0.5 in [1.4 cm]

Larghezza prodotto 2.3 in [5.8 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.4 cm]

Peso prodotto 0.7 oz [20 g]

---

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 4.6 in [11.6 cm]

Larghezza del Pacco 3.7 in [9.4 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione (confezione) 1.9 oz [54.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmittore SFP+

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.