

Module de transceiver SFP compatible Citrix EW3A0000712 - 1000BASE-LX

N° de produit: EW3A0000712-ST



Le EW3A0000712-ST est un module de transceiver SFP fibre optique compatible Citrix EW3A0000712 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Citrix®. Il vous assure une connectivité de 1 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 1000BASE-LX et sur une distance maximale de 10 km.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1310 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 10 km
- MTBF : 634 210 013 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

## Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Citrix EW3A0000712
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Citrix
Normes de l'industrie	IEEE 802.3z 1000BASE-LX

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,25 Gbit/s
Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1310nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
MTBF	634,210,013 hours
Consommation électrique	< 1.3W

---

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.2 in [5.7 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	0.6 oz [18 g]

---

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.4 in [11.2 cm]
Package Width	3.7 in [9.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP
-----------------------	---------------------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis